

PHILIPS

Nástenné svietidlá
Zyren 24,5 W

UltraEfficient Solar

5 000 K

Čierna

Dvojitý jas, od súmraku do
úsvitu, senzor, solárne, odolné
voči vode



8721103105455



Výkonné svetlo, dlhotrvajúca kvalita

Solárne bezpečnostné svetlo Philips Zyren UltraEfficient produkuje 4 000 lúmenov intenzívneho bieleho svetla na osvetlenie vašich vonkajších priestorov v noci, čím vám poskytne pokojnú myseľ a zvýšený pocit bezpečia. Vynikajúci pasívny infračervený (PIR) snímač ponúka široký polomer snímania 8 m a široký obvodový dosah snímania 16 m bez mŕtvych uhlov. Otočná hlava vám umožňuje nasmerovať svetlo kamkoľvek potrebujete, zatiaľ čo prelomová technológia UltraEfficient poskytuje až 4 noci svietenia na jedno úplné nabitie. Prevádzka od súmraku do úsvitu a dve úrovne jasů maximalizujú úsporu energie a zabezpečujú, že budete mať vždy potrebné svetlo. Vďaka krytiu IP65 a robustnému dizajnu puzdra z vysoko kvalitného skla a materiálov odolných voči praskaniu je svetidlo Philips Zyren vhodné prakticky do všetkých poveternostných podmienok. Dostupné v čiernej alebo bielej farbe, s teplým bielym svetlom (3000 K) alebo farebnej teplote denného svetla (5000 K).

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 5000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Garáž, Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Dvojité jas, Od súmraku do úsvitu, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 24,5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,09 kg
- Celková výška: 16 mm
- Celková dĺžka: 22 mm
- Celková šírka: 17 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4000/50
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 8 DC
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8721103105455
- Netto hmotnosť: 1,09 kg
- Brutto hmotnosť: 1,29 kg
- Výška: 22 cm
- Dĺžka: 23,5 cm
- Šírka: 20 cm



Dátum vydania:
2026-06-10
Verzia: 0.229

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com