

PHILIPS

Nástenné svietidlá
Kyna, 3,8 W

Solárne do exteriéru

2 700 K

Čierna

Dvojitý jas, od súmraku do úsvitu, senzor, solárne, odolné voči vode



8721103105592



Solárne záhradné osvetlenie na všetky ročné obdobia

Nástenné svietidlo Philips Kyna je spoľahlivé solárne svietidlo, ktoré vydrží svietiť dlhšie, znižuje spotrebu energie a podporuje udržateľnosť.

Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Slnecná energia
- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Svetlo s dvojitým jasom

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K


Hlavné prvky

Nevyžaduje sa žiadna kabeláž



Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

Slniečná energia



Solárne svietidlá Philips sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie využívali energiu, ktorú získavajú zo slnka, a aby ich svetlo vydržalo dlhšie. Vďaka tomu, že nespotrebovávajú žiadnu elektrickú energiu, pomáhajú vám šetriť peniaze a prispievajú k ochrane životného prostredia.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoločlivé, vysokokvalitné LED svietidlo vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a v domácnosti si vytvoríte dokonalé svetelné prostredie.

Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Svetlo s dvojitým jasom

Funkcia dvojitého jasu umožňuje navodiť flexibilnú a pôsobivú atmosféru, pričom intenzita vyžarovania sa vždy prispôbi situácii. Pokiaľ sa nič nedeje, svetlo je stlmené, avšak len čo prídu ľudia, automaticky sa rozjasnia.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Ústredný prvok: Nie

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Garáž, Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Dvojité jas, Od súmraku do úsvitu, Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon vo wattoch: 3,8 W
- Výkon: 3,8 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,311 kg
- Celková výška: 14 mm
- Celková dĺžka: 14 mm
- Celková šírka: 16 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 400/10
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: 4 DC
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103105592
- Netto hmotnosť: 0,31 kg
- Brutto hmotnosť: 0,42 kg
- Výška: 17 cm
- Dĺžka: 16 cm
- Šírka: 15 cm



Dátum vydania:
2026-06-03
Verzia: 0.170

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com