

# PHILIPS

Stropné svietidlo s ventilátorom  
s pevnými lopatkami, 35 W  
(ventilátor) + 24 W (svietidlo)

Stropné svietidlá s  
ventilátorom

3 000 – 6 500 K

Biela

stmievateľné;viacero teplôt  
chromatickosti;dialkové  
ovládanie;nastaviteľná biela

8721103128720



## Výkonné a tiché prúdenie vzduchu s nastaviteľným LED osvetlením

Vďaka stropnému svetlu s ventilátorom Philips Olas získate LED osvetlenie, s ktorým budú vaše vnútorné priestory neustále jasne osvetlené, pohodlné a štýlové – po celý deň aj po celý rok. Stropný ventilátor sa môže pochváliť trvalo vysunutými lopatkami a kvalitným prúdením vzduchu v dvoch smeroch. Ponúkne vám stabilný výkon, preto sa v lete rýchlo ochladíte a v zime vám zaistí efektívnu cirkuláciu vzduchu. Tichý motor neruší váš spánok ani sústredenie, zatiaľ čo stabilný stropný držiak a dokonale vyvážené lopatky minimalizujú rozkmitávanie, čím vás ochráni pred prasklinami stropu. Samotné svietidlo sa môže pochváliť vysokou kvalitou svetla a flexibilitou použitia, na ktorú ste si pri značke Philips už zvykli. Navodte si dokonalú atmosféru pre každý okamih – po ruke máte dokonale plynulú reguláciu (až na úroveň 5 %) aj nastaviteľné biele svetlo (od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K). Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

#### **Prvotriedna kvalita**

- Tichá prevádzka

#### **Ovládanie**

- Plynulo nastaviteľná atmosféra
- Intuitívne diaľkové ovládanie

#### **Životnosť**

- Intenzívne prúdenie vzduchu
- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Dva smery prúdenia vzduchu

#### **Bezpečnosť a odolnosť**

- Bezpečný a stabilný

# Hlavné prvky

## Tichá prevádzka

Tichý motor (<50 dB – je teda tichší než chladnička) vás nebude rušiť pri spánku ani od sústredenia. Stabilný stropný držiak zas minimalizuje rozkmitávanie.

## Plynulo nastaviteľná atmosféra

Stropné ventilátory Philips s LED osvetlením možno plynule regulovať až na 5 %. Navyše majú nastaviteľné biele svetlo, od teplej bielej (3 000 K) až po studené denné svetlo (6 500 K), vďaka čomu sa vám podarí na každý okamih navodiť dokonalú atmosféru.

## Intuitívne diaľkové ovládanie

S intuitívnym rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

## Intenzívne prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a optimalizovanej konštrukcii lopatiek na zaistenie intenzívneho prúdenia vzduchu sa náš stropný ventilátor postará o rýchle a efektívne ochladenie.

## Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

V prípade stropných ventilátoroch Philips máte na výber zo šiestich rýchlostí, aby sa prúdenie vzduchu dalo prispôsobiť vašim aktivitám alebo ročnému obdobiu.

## Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chladok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

## Bezpečný a stabilný

Kombinácia stabilného stropného držiaka, ložísk a dokonale vyvážených lopatiek ventilátora vám zaistí minimalizovanie rozkmitávania spolu s bezpečnosťou a súčasne zabráni prasklinám v strope.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: áno

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

### Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Teplota viacerých farieb, Diaľkové ovládanie, Nastaviteľné biele svetlo

### Iné vlastnosti

- Prúd: 280 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 10 440 m<sup>3</sup>/h
- Účinnosť ventilátora: 298

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 5,5 kg
- Celková výška: 310 mm

### Servis

- Záruka: 5 rokov

### Technické špecifikácie

- Priemer: 1 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2650@4300K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103128720
- Netto hmotnosť: 5,5 kg
- Brutto hmotnosť: 7,9 kg
- Výška: 25,4 cm
- Dĺžka: 67,7 cm
- Šírka: 35,7 cm



Dátum vydania:  
2026-06-03  
Verzia: 0.189

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)