

PHILIPS

Filament Bulb, matná,
100 W, A60, E27 ×3

LED

2 700 K

1 535 lm

50 000 h



8721103134790



Žiarovka UltraEfficient – naša doposiaľ energeticky najúspornejšia LED žiarovka

Svietidlá LED Philips UltraEfficient zaistujú krásne svetlo. Ponúkajú vám výnimočne dlhú životnosť (50 000 hodín) a prinášajú okamžité a výrazné energetické úspory. Znížte frekvenciu výmeny žiaroviek a užívajte si svetlo.

Navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a šetrili viac energie

- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Správna voľba na získanie vysoko kvalitného svetla

- 5-ročná záruka

Hlavné prvky

Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov



Vyhnite sa častým výmenám žiaroviek. Vďaka životnosti až 50 000 hodín vydržia naše mimoriadne účinné LED diódy až 3,5-krát dlhšie ako štandardné LED diódy značky Philips, vďaka čomu si môžete užívať dokonalé riešenie osvetlenia viac ako 50 rokov.

5-ročná záruka

Vychutnajte si vysoko kvalitné svetlo s dlhou životnosťou s našou štedrou 5-ročnou zárukou

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 500 000
- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Vyberte si farbu: Nie
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 1535 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 210

Rozličné

- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient

Informácie na balení

- EAN: 8721103134790
- EOC: 872110313479000
- Názov produktu: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 3CT/4EC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100
- Výkon: 7,3
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková dĺžka: 104 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 60 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103134790
- Netto hmotnosť: 0,12 kg
- Brutto hmotnosť: 0,42 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 7,7 cm
- Šírka: 21,7 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.216

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com