

PHILIPS

Sviečková žiarovka v
tradičnom štýle, 40 W, B35,
E14 x3

LED

2 700 K

470 lm

25 000 h



8721103134899



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Číre žiarovky Philips LED tvaru sviečka poskytujú krásny žiarivý svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarovka je krásna zapnutá aj vypnutá a dokonale zapadne do lustrov s malými päťkami (E14).

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťka: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Vyberte si farbu: Nie
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 138

Rozličné

- EyeComfort: Nie

Informácie na balení

- EAN: 8721103134899
- EOC: 872110313489900
- Názov produktu: LED classic B35 40W E14 WW CL ND 3CT/4EC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Výkon: 3,4
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 97 mm
- Celková dĺžka: 97 mm
- Celková šírka: 35 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 35 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103134899
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,14 kg
- Výška: 11,1 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.194

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com