

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
s ventilátorom Amigo, 40 W  
(svetidlo) + 20 W (ventilátor)


Stropné svetidlá s  
ventilátorom

2 700 – 6 500 K

Biela

stmievateľné; dialkové  
ovládanie; RGB  
farby; nastaviteľná biela

8721103145574



## Robustný stropný ventilátor s regulovateľným a nastaviteľným LED osvetlením

Vďaka stropnému svetlu s ventilátorom Philips Amigo získate LED osvetlenie, s ktorým budú vaše vnútorné priestory neustále jasne osvetlené, pohodlné a farebné – po celý deň aj po celý rok. Vďaka zakriveným lopatkám uzavretým v robustnom kryte s dvojitým krúžkom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, maximálnemu objemu prúdenia vzduchu 30 m<sup>3</sup>/min, šiestim rýchlostiam ventilátora a dvom smerom prúdenia vzduchu náš stropný ventilátor rýchlo chladí vzduch v lete a efektívne cirkuluje vzduch v zime. Tichý motor vám nenaruší spánok ani sústredenie, zatiaľ čo aerodynamický dizajn lopatiek znižuje hluk vetra. Vytvorte dokonalú atmosféru s deviatimi farebnými režimami vrátane šiestich dynamických plnofarebných režimov a bieleho svetla nastaviteľného od teplého (2700 K) po studený (6500 K) odtieň. Naším vylepšeným rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

**Upravte atmosféru farebným svetlom**

- Farebné a dynamické svetelné scény

**Prvotriedna kvalita**

- Tichá prevádzka

**Ovládanie**

- Intuitívne diaľkové ovládanie

**Životnosť**

- Nastaviteľná rýchlosť ventilátora
- Dva smery prúdenia vzduchu
- Prijemné prúdenie vzduchu

**Bezpečnosť a odolnosť**

- Pevný a bezpečný

# Hlavné prvky

## Farebné a dynamické svetelné scény

Zmeňte atmosféru tak, aby zodpovedala všetkým vašim aktivitám, jediným stlačením tlačidla: 9 farebných režimov vrátane 8 dynamických svetelných show a nastaviteľné biele svetlo od teplých 2700K po studených 6500K

## Tichá prevádzka

Tichý motor (<50 dB – je teda tichší než chladnička) vás nebude rušiť pri spánku ani od sústredenia. Stabilný stropný držiak zas minimalizuje rozkmitávanie.

## Intuitívne diaľkové ovládanie

S intuitívnym rádiovým diaľkovým ovládaním môžete stropný ventilátor s LED osvetlením ľahko ovládať z ľubovoľného miesta v domácnosti. Nemusíte ovládaním priamo mieriť na ventilátor.

## Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

V prípade stropných ventilátoroch Philips máte na výber zo šiestich rýchlostí, aby sa prúdenie vzduchu dalo prispôbiť vašim aktivitám alebo ročnému obdobiu.

## Dva smery prúdenia vzduchu

Jednosmerný motor umožňuje prúdenie vzduchu vpred aj vzad na celoročné použitie: v lete vám zaistí chládok, v zime sa postará o cirkuláciu teplého vzduchu.

## Príjemné prúdenie vzduchu

Vďaka kvalitnému jednosmernému motoru a maximálnemu prietoku vzduchu 170m<sup>3</sup>/min vám náš stropný ventilátor zaistí rýchle a účinné ochladenie.

## Pevný a bezpečný

robustný dizajn s dvojitým kruhom je pevnejší a bezpečnejší ako jednokruhové konštrukcie iných stropných ventilátorov, jednoduchá inštalácia otočením a zaistením

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Spáľňa, Obývacía izba
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá s ventilátorom
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie, Farby RGB, Nastaviteľné biele svetlo

**Iné vlastnosti**

- Prúd: 300 mA
- Vzduchový prúd ventilátora: 1 620 m<sup>3</sup>/h
- Účinnosť ventilátora: 81

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 2 kg
- Celková výška: 151 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 480 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 4400 @ 4000K
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8721103145574
- Netto hmotnosť: 1,5 kg
- Brutto hmotnosť: 2,32 kg
- Výška: 51,7 cm
- Dĺžka: 51,7 cm
- Šírka: 18,7 cm



Dátum vydania:  
2026-06-03  
Verzia: 0.111

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)