

PHILIPS

5× bodový zdroj
50 W, PAR16 GU10

LED

2 700 K

355 lm

15 000 h



8721103152558



Vychutnajte si stmievateľné teplé biele LED svetlo

Toto bodové svetidlo LED od spoločnosti Philips poskytuje stmievateľný, koncentrovaný jasný lúč svetla, mimoriadne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie. Toto bodové svetidlo je dokonalou náhradou za 50 W bodové svetidlá s páticou GU10 s dlhou životnosťou.

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Stlmí sa na hrejivý jas

Stmievateľné (LED svetidlá)

- Stmievateľné (LED svetidlá)

Hlavné prvky

Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Ideálne na osvetlenie domácnosti.

Stlmí sa na hrejivý jas

Svetlo tejto stmievateľnej žiarovky môžete stlmiť z teplého svetla 2 200 K na 2 700 K. Čím viac svetlo stlmíte, tým bude teplejšie.

Stmievateľné (LED svietidlá)



Toto svietidlo je možné používať s väčšinou stmievačov, a vytvoriť tak požadovanú atmosféru s plynulým stmievaním. To, či je váš konkrétny stmievač možné použiť s týmto svietidlom, si overte v tabuľke kompatibility stmievateľnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Strieborné
- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Vyberte si farbu: Nie
- Integrované LED: áno
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie
- Ústredný prvok: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 355 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 77

Rozličné

- Štýl: Moderné
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8721103152558
- EOC: 872110315255800
- Názov produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Výkon: 4,6
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 700 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 50 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Kód IP: IP20
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Kompatibilita s predradníkmi: Sieťové napájanie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8721103152558
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,24 kg
- Výška: 11,5 cm
- Dĺžka: 5,2 cm
- Šírka: 17 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.191

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com