


具体内容见以下页面


Document Info	Code 12NC:	Designer:	Basic Info	Duplexbox: 324166027042	Change Info	Author	Date	Change number	Revision description
	324166027042	Design date: 2023-02-21		EANI number: N/A		SH SGS	2023/02/21		
	Description: SL280 RC Rd D75 5W 30K 24D			Die-Cut: N/A					
				Surface treatment: N/A					
				CRC: CRC000					

Acrobat PDF
View Setting
确保PDF显示正确，请按
以下设定叠印预览：


Step 1



Step 2



Step 3




front size: 148.5mmx210mm

PHILIPS


SL280 LED Recessed Spot
SL280 LED 射灯

Mounting Instructions
安装说明书




Model Name 产品型号	Product Description 产品描述	Lum. Power 整灯功率	Total Lumen 总流明	Beam Angle 光束角	CCT 色温	CRI 显色指数	Vol./Freq. 电压/频率	Classification 灯具类型	kg
9290033025	SL280 RC RD D75 5W 30K 24d IH	5W	450lm	24°	3000K	90	220-240V ~, 50/60Hz	Class II	0.11
9290033028	SL280 RC RD D75 5W 40K 24d IH	5W	480lm	24°	4000K				
9290033031	SL280 RC RD D75 7W 30K 24d IH	7W	730lm	24°	3000K				
9290033034	SL280 RC RD D75 7W 40K 24d IH	7W	780lm	24°	4000K				
9290033027	SL280 RC RD D75 5W 30K 50d IH	5W	450lm	50°	3000K				
9290033030	SL280 RC RD D75 5W 40K 50d IH	5W	480lm	50°	4000K				
9290033033	SL280 RC RD D75 7W 30K 50d IH	7W	730lm	50°	3000K				
9290033036	SL280 RC RD D75 7W 40K 50d IH	7W	780lm	50°	4000K				


Dimensions/尺寸图



Installation/安装



*50°不可旋转



SIGNIFY

Brand	Other brand
Product Family	LED
Shape	
Wattage	
Template Ref.	N/A
SGS number	7251357
12-NC.NBR	324166027042
Masterdrawing	N/A
CRC Ref.	CRC000


Barcode No. N/A

Operator(s) Jenny.zhu

VERSION No. v1

Date in

Date amended 20230217



Date Check

☐ Check briefing Traffic

Artwork document

☐ Legend	☐ Number of colors
☐ 12NC	☐ Trapping/Bleed
☐ Barcode	☐ Images hires
☐ Diecut	☐ Jobsizes

Approval

☐ QC Lithographer	SGS Shanghai Production
☐ Product Manager	skylar.shi@signify.com
☐ Traffic Manager	Esdon Lu

DISCLAIMER:

Please note that the original Artwork was not built by SGS. SGS only made change on specific content as listed in below. Therefore, SGS does not hold any responsibility for other content in this file.
If you have any questions regarding the artwork, please contact with Philips Lighting PCC accordingly.

Author/作者	Date/日期	Revision description/更改描述
Jane	2023/02/09	Follow DF amend
Jane	2023/02/13	Follow DF amend
Jenny	2023/02/17	Based on old file update

back size: 148.5mmx210mm

简体 安全说明书-B部分

本手册 B 包含符合国际规范和安全标准的所有可能适用的带图标的参数及规格的定义。但是,并非所有定义均适用于您所购买的产品。有关特别适用于本产品的定义,请参阅附加手册 A 中的图标。

- 为确保产品正确、安全安装、使用和运行,请务必仔细阅读这些说明并妥善保管以供日后参考。
- 安装、维护和修理前务必关闭电源。
- 要选择牢固安装产品所需的正确紧固件,请务必提前咨询专业人士。要考虑产品重量和安装表面的材料。
- 如有疑问,请咨询专职或持证电工或联系零售店。确保始终按照相关规定安装产品。某些规定说明必须由持证电工安装电器产品(例如 Part P for the UK、AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA /NEW ZEALAND)。
- 务必牢固拧紧接线端子,尤其是低压线(12 伏)配件(如果适用)。强烈建议定期检查并重新拧紧接线端子。
- 安装之前,请先观察接线颜色是否正确:蓝色(N)、棕色(L),防护等级是否为 I、地线是否为黄色/绿色。
- 用于抹布维护室内照明设备;请勿使用研磨剂或溶剂。避免所有电子部件接触液体。
- 将灯具安装在儿童接触不到的地方。
- 如果将产品安装在金属表面,则必须将该表面连接至装置的接地导体或等电位连接导体。
- 始终考虑产品的所有技术规格。确认产品识别标签上的说明图标和这些安全说明 A 部分中所示的图标。

图标。

- 立即更换破裂或损坏的半透明盖并仅使用制造商认可的部件。
- 建议仅使用“飞利浦”品牌灯泡。
- 将包装材料放在儿童接触不到的地方(例如塑料袋。)
- × 弃置产品。产品均采用优质材料和组件设计和制造的,可以回收利用。如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号,则说明该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的期望、分类和收集机制。请遵循当地的规章制度,不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

注意: 以下为图标的含义, 分别解释前文中相应数字对应的安全图标:

- 05- 产品不可覆盖易燃材料。
- 20- 防护等级 II: 产品或组件具有双重绝缘或加强绝缘。
- 26- Z 形接线: 该灯具的外部软线或电源线不可更换。如果电源线损坏, 则应销毁灯具。
- 38- 本产品不可调光。
- 57- 此灯具的光源是不可替换的; 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具。

设计和技术规格如有变更, 请以实物为准。

1. Please read this manual before you start to install the luminaire.
在灯具安装前请仔细阅读此说明书。

2. The luminaire is complied with IEC60598-1, IEC60598-2-2 (GB7000.1, GB7000.202).
此灯具是依据 IEC60598-1, IEC60598-2-2 (GB7000.1, GB7000.202) 所制造。

3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician according to specified step, and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
灯具应由有资格的电工安装, 接线要符合 IEE 电气标准或国家标准。

4. TURN OFF the power during installation or maintenance to avoid electrical shock.
安装及维护过程中, 请务必关闭电源。

5. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, Phthalates, etc., are present.
此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质, 例如硫化物, 卤化物, 邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

6. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
此灯具未包含终端接线模块, 必须要专业人员安装。



Installation/安装

3

Max 25°
Beam angle 50°
不可旋转

4

I mains (A)
浪涌电流
Inrush Current

I peak
(50%)
I nom.
Time (ms)
T_ref

	5W	7W
Inom(Run current) (mA)	46	60
Ipeak (A)	5	5
Tref (ms)	0.1	0.15
AC Leakage Current (mA)	<0.7	<0.7
MCB (Type B 16A, pcs)	213	152
MCB (Type C 16A, pcs)	357	254

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板/光源	○	○	○	○	○	○
驱动器(板), 铜制及电子零部件	×	○	○	○	○	○
透镜光学部件	○	○	○	○	○	○
外壳及其它零部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

* 此表格仅适用中国产品。



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license Signify (China) Investment Co., Ltd.
Building No. 9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai.
China Postal code : 200233
Service hotline: 8008 201 201, 4009 201 201

昕诺飞(中国)投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼
邮编: 200233
服务热线: 8008 201 201 4009 201 201



3241 660 27042
© 2023 Signify Holding
@signify

SIGNIFY

Brand

Other brand

Product Family

LED

Shape

Wattage

Template Ref.

N/A

SGS number

7251357

12-NC.NBR

324166027042

Masterdrawing

N/A

CRC Ref.

CRC000

Barcode No.

N/A

Operator(s)

Jenny.zhu

VERSION No.

v1

Date in

Date amended

20230217

Black

Diecut

Date Check

Check briefing Traffic

Artwork document

Legend

12NC

Barcode

Diecut

Number of colors

Trapping/Bleed

Images hires

Jobsizes

Approval

QC Lithographer

SGS Shanghai Production

Product Manager

skylar.shi@signify.com

Traffic Manager

Esdon Lu