





# PHILIPS

## Truecircle LED SM250C

### Surface mounted









|                             |       |     | Power<br>(W) | D<br>(mm) | Driver | Surface<br>Mounting<br>Dimension( Ømm) | Suspended<br>Mounting<br>Dimension ( Ømm) | Luminous<br>Flux (lm) | Color<br>Temperature<br>(K) | kg  |
|-----------------------------|-------|-----|--------------|-----------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|
| SM250C 20S/830 PSU PSP D380 | LED20 | PSP | 19W          | 380       | PSU    | 250                                    | 296                                       | 2000                  | 3000                        | 2.8 |
| SM250C 20S/840 PSU PSP D380 | LED20 | PSP | 19W          | 380       | PSU    | 250                                    | 296                                       | 2000                  | 4000                        | 2.8 |
| SM250C 20S/830 PSD PSP D380 | LED20 | PSP | 19W          | 380       | PSD    | 250                                    | 296                                       | 2000                  | 3000                        | 2.8 |
| SM250C 20S/840 PSD PSP D380 | LED20 | PSP | 19W          | 380       | PSD    | 250                                    | 296                                       | 2000                  | 4000                        | 2.8 |
| SM250C 37S/830 PSU O D500   | LED37 | O   | 35W          | 500       | PSU    | 320                                    | 340                                       | 3700                  | 3000                        | 3.5 |
| SM250C 37S/840 PSU O D500   | LED37 | O   | 35W          | 500       | PSU    | 320                                    | 340                                       | 3700                  | 4000                        | 3.5 |
| SM250C 37S/830 PSD O D500   | LED37 | O   | 35W          | 500       | PSD    | 320                                    | 340                                       | 3700                  | 3000                        | 3.5 |
| SM250C 37S/840 PSD O D500   | LED37 | O   | 35W          | 500       | PSD    | 320                                    | 340                                       | 3700                  | 4000                        | 3.5 |






LUMINAIRES MUST BE INSTALLED OUT OF ARM DISTANCE/HEIGHT!  
THE SPOTHEAD CAN BE PERCEIVED AS HOT  
ADJUST THE SPOTHEAD AFTER THE LUMINAIRES IS COOLED DOWN  
OR USE HEAT INSULATING GLOVES.  
THE LUMINAIRE SHALL BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN  
AND WIRED ACCORDANCE WITH THE LATEST IEE ELECTRICAL  
REGULATIONS OR THE NATIONAL REQUIREMENTS.  
CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. THE LIGHT SOURCE CONTAINED  
IN THIS LUMINAIRE IS NON USER REPLACABLE, IT SHALL ONLY BE  
REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR  
A SIMILAR QUALIFIED PERSON.  
THE DRIVER SHALL BE ONLY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR  
HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON.

Surface mounted



Suspended mounted



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB | Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.                                                     | RO | Vă rugăm să vă informați despre sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice. Vă rugăm să acționați conform regulilor locale și să nu aruncați produsul vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.            |
| ES | Por favor Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos eléctricos y electrónicos. Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no deseche su producto antiguo con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de su producto ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.                                      | FI | Tutustu paikallisiin sähkö- ja elektroniikkatuotteiden jätehuolto- ja keräysjärjelyistä. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen oikea hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.                                                                                                              |
| PT | Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos. Por favor, aja de acordo com as regras locais e não elimine o seu produto antigo com o seu lixo doméstico normal. A correta eliminação do seu produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.                                                            | RU | Пожалуйста, ознакомьтесь с местной системой утилизации, разделения и сбора электрических и электронных продуктов. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте старый продукт вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашего продукта поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.                                            |
| DE | Bitte informieren Sie sich über das örtliche Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte handeln Sie gemäß den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihr altes Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.                                 | HR | Molimo da se informirate oko lokalnih opcija ispravnog odlaganja, odvajanja i prikupljanja električnog i elektroničkog otpada. Molimo da se ponašate u skladu s lokalnom regulativom i ne odlazete ovakav stari proizvod s vašim kućnim otpadom. Ispravno postupanje sa starim proizvodom pomoći će spriječiti negativne posljedice nepravilnog postupanja na okoliš i ljudsko zdravlje.                                 |
| FR | Veillez-vous renseigner sur les modalités en vigueur localement pour la mise en décharge, le tri et la collecte des produits électriques et électroniques. Veillez à vous conformer aux réglementations locales et ne pas jeter l'ancien produit avec les déchets ménagers. L'élimination de votre produit dans la filière adéquate permettra d'éviter les éventuels impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine. | GR | Παρακαλείστε να ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διάθεσης, διαχωρισμού και συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε να ενεργείτε σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανόνες και να μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.          |
| IT | Informatevi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici. Si prega di agire secondo le regole locali e non smaltire il vecchio prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per l'uomo.                                                                      | TR | Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel atık imha, ayrıca ve toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen yerel kurallarınıza göre hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atığınızla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.                                                                            |
| NL | Informeer uzelf over het lokale afvalverwijderings-, -scheidings en -inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale voorschriften en gooi uw oude product niet weg met uw normale huishoudafval. Een correcte afvalverwijdering van uw product helpt eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.                                                        | BG | Моля, информирайте се за местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте изплезия си от употреба стар продукт с обичайните си битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия продукт ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. |
| DK | Venligst sæt Dem ind i gældende affaldshåndtering, sortering og indsamlings ordninger for elektronik. Venligst følg lokale regler og bortskaft ikke dit gamle produkt sammen med dit normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaftelse af dit produkt hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.                                                                                | SK | Prosím informujte sa lokálnom systéme likvidácie, separácia a zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení. Prosím postupujte v súlade s lokálnymi predpismi a nevyhadzujte svoj starý výrobok do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia vášho výrobku pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.                                                              |
| SE | Vi ber er att hålla er informerade om den lokala avfallshanteringen, samt sortering och insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte din gamla produkt bland ditt vanliga hushållsavfall. Korrekt avfallshantering hjälper till att förhindra negativ inverkan på miljön och människors hälsa.                                                                               | LT | Prašome pasidomėti apie jūsų šalyje veikiančią elektrinių ir elektroninių gaminių atliekų šalinimo, atskirimo ir surinkimo sistemą. Elkitės vadovaudamiesi vietinėmis taisyklėmis ir neišmeskite seno gaminio su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas produkto pašalinimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.                                                                  |
| NO | Oppdater deg på de lokale regler for håndtering, sortering og innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. Følg de lokale reglene og kast ikke det gamle produktet i vanlig husholdningsavfall. Riktig håndtering av ditt produkt vil forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og folks helse.                                                                                                                    | LV | Lūdzams, iepazīties ar vietējiem elektrisko un elektronisko izstrādājumu atkritumu iznīcināšanas, atdalīšanas un savākšanas noteikumiem. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco izstrādājumu kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza produkta iznīcināšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.                                             |
| CZ | Informujte se o způsobu likvidace, třídění a sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a nelikvidujte starý výrobek s běžným domácím odpadem. Správná likvidace Vašeho produktu pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.                                                                                                                            | EE | Palun viige ennast kurssi kohaliku elektri- ja elektroonikatuodete jäätmete kõrvaldamise, eraldamise ja kogumise süsteemiga. Palun toimele vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake oma vana toodet tavalliste olmejäätmete hulka. Teie toote õige kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.                                                             |
| HU | Kérjük, tájékozódjon az Ön országában érvényes elektronikai hulladék ártalmatlanítási, elkülönítési és gyűjtési rendszerével kapcsolatban. Kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat és jogszáályokat, régi termékét ne dobja a kommunális hulladék közé. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.                                                   | SI | Prosimo, seznanite se z lokalnim sistemom za odstranjevanje, ločevanje in zbiranje odpadkov za električne izdelke. Upoštevajte lokalna pravila in izdelka ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.                                                                                     |
| PL | Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem utylizacji, segregacji i zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



GB - Disconnect before servicing  
FR - Mettre hors tension avant intervention  
DE - Öffnen nur spannungsfrei  
NL - Stroom afsluiten voor onderhoud  
LT - Pirms apkopes atvienojiet no elektrības  
EE - Katkesta elektritoide enne valgusti hooldust/remonti  
PT - Desconecte antes de fazer a manutenção

DK - Frakobl, før service  
NO - Koble fra før service  
FI - Irrota pistoke ennen huolto  
CZ - Před servisem se odpojte  
TR - Servis yapmadan önce bağılantıyı kesin  
HR - Prije servisiranja isključite  
GR - Αποσυνδέστε πριν από τη συντήρηση  
BG - Изключете преди сервис  
RU - Отключите перед обслуживанием  
LV - Pirms apkopes atvienojiet to

IT - Togliere tensione prima di fare manutenzione  
ES - Desconectar antes de manipular  
SE - Bryt strömmen före lampbyte  
SK - Odpojit pred údržbou  
SI - Pred servisiranjem izključite svetilko  
HU - Karbantartás előtt húzza ki a szatlakozót  
PL - Odłącz przed serwisowaniem  
RO - Deconectați-vă înainte de întreținere

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB | Luminaire has basic insulation between Low Voltage supply and control conductors.                                                                                                                                                            | SE | Armaturen har enkelisolerung mellan lågvoltsförsörjningen och styrledningarna.                                                                                                                                                               | GR | Το φωτιστικό διαθέτει βασική μόνωση μεταξύ της χαμηλής τάσης τροφοδοσίας και των αγωγών ελέγχου. |
| ES | La luminaria tiene un aislamiento básico entre la alimentación de baja tensión y los cables de la señal de control.                                                                                                                          | NO | Armaturet har enkelisolerung mellom lavvoltsforsyningen og styrledningene.                                                                                                                                                                   | CZ | Ve svítidle je mezi vodiči napájení a řízení základní izolace.                                   |
| PT | A luminária tem um isolamento básico entre a alimentação de baixa tensão e os cabos de sinal de controlo.                                                                                                                                    | FI | Valaisimessa on peruseristys syöttöjännitteen ja ohjausjohtimien välillä.                                                                                                                                                                    | TR | Armatur, Alçak Gerilim beslemesi ile kontrol iletkenleri arasında temel izolasyona sahiptir      |
| DE | Die Leuchte verfügt über eine einfachen Isolation zwischen der Niederspannungsversorgung und den Steuerleitungen.                                                                                                                            | HU | A lámpatest kisfeszültségű és szabályozó bemenetei galvanikusan el vannak választva.                                                                                                                                                         | SK | Svietidlo má základnú izoláciu medzi vodičmi zdroja nízkeho napätia a radiaciami vodičmi.        |
| FR | Le luminaire comporte une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les câbles de contrôle.                                                                                                                                    | RO | Corpul de iluminat dispune de izolație de bază între sistemul de alimentare de joasă și conductorii de control.                                                                                                                              | LT | Šviestuvos turi elementarią izoliaciją tarp žemos įtampos maitinimo ir valdymo laidų             |
| IT | Il grado di isolamento tra il conduttore di alimentazione ed il conduttore di segnale è básico.                                                                                                                                              | BG | Осветителното тяло има основна изолация между захранването ниско напрежение и контролните проводници.                                                                                                                                        | LV | Gaismeklīm ir pamata izolācija starp zemsprieguma barošanas un vadības aprīkojuma.               |
| NL | Armatuur heeft een basisisolatie tussen laagspannings-voeding en controle bedrading.                                                                                                                                                         | RU | Светильник обладает базовой электроизоляцией между низковольтным блоком питания и управляющими проводниками.                                                                                                                                 | EE | Valgusti on põhiisolatsioon madalpinge toite ja juhtimiseseadmete vahel.                         |
| DK | Armaturet har enkelisolerung mellem lavvoltsforsyningen og styrledningerne.                                                                                                                                                                  | PL | Oprawa posiada podstawową izolację pomiędzy modulem zasilania niskonapięciowego i przewodami sterującymi.                                                                                                                                    | SI | Svetilka ima osnovno izolacijo med nizkonapetostnimi napajalnimi in regulacijskimi vodniki.      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                              | HR | Svjetiljka ima osnovnu izolaciju između napajanja i upravljačkih konektora.                      |
| GB | The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.                                           | RO | Sursa de lumină și / sau aparatură și / sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară.                           |    |                                                                                                  |
| ES | La fuente de luz/o el driver / o el cable flexible contenido en la luminaria solo podrá ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada.                                                              | FI | Tässä valaisimessa oleva valonlähde ja/tai muut komponentit, kuten liitäntälaitte ja/tai ulkoiset kaapelit saadaan vaihtaa vain valmistajan tai tämän valtuuttaman huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.                  |    |                                                                                                  |
| PT | A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo externo flexível nesta luminária só devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por pessoa qualificada para tal.                                       | TR | Bu armatürde bulunan ışık kaynağı ve / veya kontrol tertibatı ve / veya harici esnek kablo, yalnızca imalatçı veya onun servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.                                        |    |                                                                                                  |
| DE | Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe flexible Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.          | HR | Izvor svjetlosti i / ili predspojna naprava i / ili vanjski fleksibilni napojni kabel sadržan u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni serviser ili adekvatna stručno osposobljena i ovlaštena osoba.                   |    |                                                                                                  |
| FR | La source lumineuse et/ou le contrôleur de courant et/ou le câble souple d'alimentation contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabriquant, un de ses agents ou une personne qualifiée.                              | GR | Η φωτεινή πηγή ή/και τα όργανα έναυσης/ελέγχου ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο που περιέχεται στο εν λόγω φωτιστικό πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο ειδικευμένο πρόσωπο.         |    |                                                                                                  |
| IT | La sorgente luminosa e/o il dispositivo di controllo e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio di illuminazione sono sostituiti solo dal costruttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata analoga. | BG | Източникът на светлина и / или пусково-регулираща апаратура и / или външният гъвкав кабел, съдържащ се в това осветително тяло, трябва да бъдат заменени само от производителя или неговия оторизиран сервис или подобно квалифицирано лице. |    |                                                                                                  |
| NL | De lichtbron en/of voorschakelapparatuur en/of de flexibele voedingskabel van dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant of haar service dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.                                 | RU | Источник света и / или ПРА и / или внешний гибкий кабель, содержащиеся в этом светильнике, могут быть заменены только производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом.                                   |    |                                                                                                  |
| DK | Lyskilden og/eller driver og/eller eksterne kabler indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller godkendt service partner eller lignende kvalificeret person.                                                              | SK | Svetelný zdroj a/alebo predradník a/alebo externý flexibilný kábel obsiahnutý v tomto svietidle môže byť vymenený len výrobcom alebo servisným partnerom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou.                                           |    |                                                                                                  |
| SE | Ljuskällan och/eller styrsystemet och/eller den externa kabeln i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person.                                                                                             | LT | Šviesos šaltinis ir/arba valdymo įrenginys ir/arba išorinis lankstus kabelis esantis šiame šviestuve gali būti pakeistas tik gamintojo arba jo aptarnavimo agento ar tai atitinkancio kvalifikuoto asmens.                                   |    |                                                                                                  |
| NO | Lyskilden og/eller driveren og/eller den eksterne kabelen i dette armaturet skal bare erstattes av produsenten eller dens service agent eller tilsvarende kvalifisert person.                                                                | LV | Gaismas avotu un / vai vadības ierīci un / vai ārējo elastīgo kabeli, kas atrodas šajā gaismeklī, drīkst nomainīt tikai ražotājs vai viņa servisa pārstāvis vai līdzīga kvalificēta persona.                                                 |    |                                                                                                  |
| CZ | Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (předradník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.                                                 | EE | Selles valgustis sisalduva valgusalika ja/või juhtimiseseadme ja/või välise painduva kaabli võib välja vahetada ainult tootja, vastav hooldusspetsialist või muu sarnane kvalifitseeritud isik.                                              |    |                                                                                                  |
| HU | A lámpatestben található fényforrást és/vagy működtető szerelvényt és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.                                 | SI | Vse svetlobe in / ali napajalnik in / ali zunanji prilagodljivi kabel, ki ga vsebuje ta svetilka, lahko zamenja le proizvajalec ali njegov servis ali podobna usposobljena oseba.                                                            |    |                                                                                                  |
| PL | Źródło światła i/lub zasilacz i/lub zewnętrzny przewód zasilający, który jest w sprawie powinien być wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub kwalifikowany personel.                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                  |



© 2018 Signify Holding.

All rights reserved. This document contains information relating to the product portfolio of Signify which information may be subject to change. No representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein is given and any liability for any action in reliance thereon is disclaimed. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Signify Holding.  
The Netherlands