

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดกลม T5

Master T5

55 วัตต์

2GX13

โทนแสงสีขาวนวล

8711500642516



เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วย รูปทรงเพรียวบาง

เลือก T5 ของ Philips สำหรับรูปทรงเพรียวบาง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีเพื่อสร้างบรรยากาศให้บ้านคุณสวยมีสไตล์ เทคโนโลยี Super 80 Color จะมอบคุณภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่าพร้อมยกระดับการตกแต่งของคุณ

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

สำหรับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์น

- รูปทรงเพรียวบางที่สามารถใช้งานได้งานได้หลากหลาย

ไฮไลต์

ประหยัดพลังงาน
รูปทรงเพรียวบาง

รูปทรงเพรียวบางของโคมไฟ Philips PLQ
สามารถใช้ได้งานได้หลากหลายเพื่อยกระดับ

บรรยากาศให้มีสไตล์ กระจายแสงอย่าง
สม่ำเสมอให้บ้านของคุณสว่างไสว

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อ: 2GX13
- เทคโนโลยี: ฟลูออเรสเซนต์
- หรีแสงได้: ได้

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 305 mm
- ความกว้าง: 18 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งาน: 12,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: ความสว่างเป็นพิเศษ
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 81
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- หมายเหตุสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาวนวล
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 4210 lm
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 4000 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 4,210 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 76 lm/W

การใช้พลังงาน

- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): G
- การใช้พลังงาน: 55.7

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 4,200 lm
- รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ Circular
- ค่าพิกัดโครมาติซิตี Y: 0.38
- ค่าพิกัดโครมาติซิตี X: 0.38
- หมายเลขทะเบียน EPREL: 423623
- การอ้างอิงการวัด Flux: Sphere
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: 2GX13



วันที่ออก: 2025-08-02
เวอร์ชัน: 0.771

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com