

PHILIPS

หลอดฟลูออเรสเซนต์
Circular

Master T5

55 วัตต์

2GX13

โทนแสงสีเหลือง

871150064279025



เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วย รูปทรงเพรียวบาง

เพื่อบ้านสว่างและมีสไตล์ด้วยรูปทรงเพรียวบาง

ประหยัดพลังงาน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างสดใส

- ให้บรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ประสิทธิภาพสูงให้กำลังส่องสว่างสูง

- กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน

เพิ่มความสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูงที่ผสานกับเทคโนโลยี BrightBoost เพื่อการให้สีสันสดใสและความสว่างเป็นพิเศษ

กำลังส่องสว่างสูงตั้งแต่เริ่มต้น

กำลังส่องสว่างสูงจะให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าด้วยความสว่างที่มากกว่าและทำให้การประยุกต์ใช้แสงในบ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อ: 2GX13
- เทคโนโลยี: หลอดประหยัดไฟ
- หรีแสงได้: ได้

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 305 mm
- ความกว้าง: 18 mm

ความทนทาน

- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.85
- อายุการใช้งาน: 12,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 81
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 4210 lm
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 3000 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 4,210 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 76 lm/W

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 230 V
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): G
- การใช้พลังงาน: 55.7

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50
- รูปทรง: Circular
- ค่าพิกัดโครมาติซิตี Y: 0.403
- ค่าพิกัดโครมาติซิตี X: 0.44
- หมายเลขทะเบียน EPREL: 423622
- การอ้างอิงการวัด Flux: Sphere
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: 2GX13



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.827

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com