

# PHILIPS

ดาวนไลท์

ไฟแบบฝัง

4000K

สีขาว

สีขาว

8718696170892



## ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยน ต่อดวงตาของคุณ

ส่องสว่างให้พื้นที่ของคุณด้วย Philips EyeComfort LED Downlight ที่มอบ  
แหล่งกำเนิดแสงที่สบายตา

### ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- แสงจ্বาลดน้อยลงเพื่อความสะดวกสบายตาที่มากขึ้น

# ไฮไลท์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ รูปทรงเพรียวบาง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

EyeComfort ที่มาพร้อมระบบออปติคัลแบบ Interlaced

เทคโนโลยีระบบออปติคัลแบบ Interlaced ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้แสงสว่างโดยรวมในชีวิตประจำวันของคุณ เทคโนโลยีไมโครเลนส์ที่ผนวกเข้ากับรูปแบบ 3 มิติเพื่อช่วยกระจายแสงจะผลิตแสงที่มีการกระจายแสง

อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะลดแสงจ้าได้อย่างมาก ความสว่างลักษณะนี้ไม่เพียงมีความนุ่มนวลและเป็นแสงที่สม่ำเสมอที่มอบความสบายตาให้คุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังปรับเปลี่ยนการกระจายแสงใหม่เพื่อให้ได้แสงที่มีความจ้าน้อยลงในพื้นที่ที่สว่างได้อย่างชาญฉลาดอีกด้วย

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษา: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500

### ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 100 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มัลพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยมออฟฟิศ
- สโตร์: รวมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 46 mA
- ประสิทธิภาพ: 69 lm/W

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.036 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 8.0 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 8.0 cm
- ความสูง: 3.5 cm
- ความยาว: 9 cm
- ระยะระหว่างซอก: 8.7 cm
- ความกว้าง: 9 cm

### บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 90 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 380
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรีแสง: ไม่
- LED: ไม่มี
- มีหลอดไฟวัตต์: 5.5
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

8718696170892

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696170892
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg

- ความสูง: 9.2 cm
- ความยาว: 4.1 cm
- ความกว้าง: 9.2 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003274828



วันที่ออก: 2024-07-16  
เวอร์ชัน: 0.194

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)