

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1200 มม.

4000K

ขั้ว G13

หรี่แสงไม่ได้

8718696683095



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการ ทำงาน LED ทนทานและให้ แสงคุณภาพสูง

หลอดไฟ LED หลอดยาวของ Philips นี้ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานและประหยัดพลังงาน ด้วยอุณหภูมิที่สว่าง หลอดแห่งนี้เหมาะเป็นตัวแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดแท่งของคุณที่สมบูรณแบบและคงทน

แสงสว่างคุณภาพสูง

- เรียนรู้เกี่ยวกับแสง
- แสงสีขาวเย็นตา

เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดไฟเก่าของคุณ

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี
- ดีสำหรับกระเป๋าและโลก

ไฮไลท์

เรียนรู้เกี่ยวกับแสง



อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันไป แสดงเป็นหน่วยเรียกว่า เคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงที่อบอุ่นและสงบ ในขณะที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงกว่าจะให้แสงที่เย็น ทรงพลัง CRI: Color Rendering Index (CRI) หรือดัชนีความถูกต้องของสีนั้นใช้สำหรับอธิบายผลของแหล่งกำเนิดแสงต่อสีที่ปรากฏ แสงอาทิตย์มีค่า 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอดไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกว่า 80 เสมอเพื่อให้สีที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

แสงสีขาวเย็นตา



หลอดไฟนี้มีอุณหภูมิสี 4000K ซึ่งให้แสงเย็นคมชัด และสว่างสดใสเป็นพิเศษ

สว่างขึ้นในทันที



ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: หลอดไฟ LED Philips จะให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่เปิด เพียงกดสวิตช์ห้องของคุณก็จะสว่างอย่างเต็มที่ในทันทีโดยไม่ต้องรื้อรอ

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด



หลอดไฟไม่มีส่วนที่แผ่รังสีอินฟราเรด จึงไม่มีการแผ่ความร้อน และไม่มีส่วนที่แผ่รังสีอัลตราไวโอเล็ต ลักษณะเฉพาะ 2 ข้อนี้หมายความว่าหลอดไฟนี้จะไม่ทำให้เนื้อผ้าและสิ่งต่างๆ ซีดจางได้

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



เทคโนโลยี LED ช่วยประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน จึงคุ้มค่าและประหยัดเงินไปหลายปี และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: Tube
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: T8
- ซ็อก: G13
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- หรีแสงได้: ไม่มี

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 121.2 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: กระจก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2100 lm
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 105 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: EyeComfort
- EAN: 8718696683095
- EOC: 871869668309500
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDtube HO 1200mm 20W 740 T8 AP C G

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 20 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 36 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 121.2 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์:
8718696683095
- น้ำหนักสุทธิ: 0.21 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.28 kg
- ความสูง: 2.8 cm
- ความยาว: 125.2 cm
- ความกว้าง: 2.8 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001277207



วันที่ออก: 2024-04-15
เวอร์ชัน: 0.533

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com