

# WiZ



## หลอดไฟ 9W (Eq.60W) A60 E27

นำแสงสว่างที่เลียนแบบแสงธรรมชาติมาสู่ชีวิตของคุณด้วยหลอดไฟแสงขาวอัจฉริยะ WiZ LED A60 แบบปรับได้นี้ คุณสามารถสร้างบรรยากาศจากเฉดสีต่างๆ ของแสงโทนอุ่นและแสงโทนเย็นที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายหรือมีสมาธิ คุณสามารถกำหนดเวลาให้เปิดหรือปิดไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตลอดจนควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือเสียงของคุณ และเข้าถึงระบบไฟของคุณจากระยะไกลเมื่อคุณไม่อยู่ ไฟของ WiZ จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีอยู่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

## ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสงสีขาวปรับได้
- พลาสติก
- แค่อัปเดตและใช้งานเลย
- ควบคุมโดยใช้แอป WiZ หรือเสียง



### **เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที ใช้งานกับ Wi-Fi ที่มีอยู่ได้**

ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียงของคุณแทน เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนั้โหลด แอป WiZ แค่นี้ คุณก็พร้อมแล้ว!

### **ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา**

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

### **ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ**

ควบคุมไฟ WiZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วคุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลอสัมผัสปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

### **การตรวจสอบพลังงาน**

แอป WiZ จะเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของดวงไฟของคุณไว้ คุณสามารถดูรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันของคุณ แล้ววางแผนใช้ไฟอย่างชาญฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานที่บ้านของคุณให้ดีที่สุด

### **แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า**

เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุน หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจอต้อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

### **ปรับแต่งจากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า**

ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ทุกเวลาด้วยแอป, WiZmote หรือคำสั่งเสียง



# ข้อมูลจำเพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม  
รูปทรงหลอดไฟ: A60  
ช่อง: E27  
ประเภทของกระจก: ฝ้า  
หรือแสงได้: ได้

## ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.06 kg

## ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี  
ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%  
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000  
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM  
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90  
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K  
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: แสงสีขาวปรับได้  
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm  
เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s  
เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที  
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)  
(Nom): 89 lm/W

## คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 75 mA

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8718699782238  
EOC: 871869978223800  
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi TunableWhite/9W  
A60 927-65 12/1CT

## การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.55  
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V  
จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W  
การใช้พลังงาน: 9 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 122 mm  
ความยาวโดยรวม: 122 mm  
ความกว้างโดยรวม: 60 mm

## ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000  
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm  
อัตรากำลัง: 9 W

## บริการ

รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

## ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes  
WiFi: Wireless G  
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date  
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999  
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify