

WiZ



หลอดไฟ 9W (Eq.60W) A60 E27 x2 + รีโมท

นำแสงสว่างที่เลียนแบบแสงธรรมชาติมาสู่ชีวิตของคุณด้วยหลอดไฟแสงขาวอัจฉริยะ WiZ LED A60 แบบปรับได้นี้ คุณสามารถสร้างบรรยากาศจากเฉดสีต่างๆ ของแสงโทนอุ่นและแสงโทนเย็นที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายหรือมีสมาธิ คุณสามารถกำหนดเวลาให้เปิดหรือปิดไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตลอดจนควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือเสียงของคุณ และเข้าถึงระบบไฟของคุณจากระยะไกลเมื่อคุณไม่อยู่ ไฟของ WiZ จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีอยู่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสงสีขาวปรับได้
- พลาสติก
- แค้เชื่อมต่อและใช้งานเลย
- รวม WiZmote



เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที ใช้งานกับ Wi-Fi ที่มีอยู่ได้
ควบคุมโคมไฟของคุณแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียงของคุณแทน เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลด แอป WIZ แค่นี้ คุณก็พร้อมแล้ว!

ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ
ควบคุมไฟ WIZ จากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ แล้วคุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเปลอสียบปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอป WIZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

การตรวจสอบพลังงาน
แอป WIZ จะเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของดวงไฟของคุณไว้ คุณสามารถดูรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันของคุณ แล้ววางแผนใช้ไฟอย่างชาญฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานที่บ้านของคุณให้ดีที่สุด

แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุน หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจืดจางและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

ปรับแต่งจากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ทุกเวลาด้วยแอป, WIZmote หรือคำสั่งเสียง



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
รูปทรงหลอดไฟ: A60
ช่อง: E27
ประเภทของกระจก: ฝ้า
หรือแสงได้: ได้

ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.155 kg

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: แสงสีขาวปรับได้
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 89 lm/W

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 75 mA

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8719514261143
EOC: 871951426114300
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi TW/9W A60 2PK + Remote 6/2CT

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.55
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
การใช้พลังงาน: 9 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 122 mm
ความยาวโดยรวม: 122 mm
ความกว้างโดยรวม: 60 mm

ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
อัตรากำลัง: 9 W

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify