





สายต่อไฟแถบ LED ยาว 1 ม.

ขยายแถบไฟสีเติมรูปแบบ WiZ ของคุณ (ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นจำหน่ายแยกต่างหาก) ด้วยส่วนต่อขยายความยาวตั้งแต่ 1 เมตร จนถึงสูงสุด 10 เมตร เพียงแค่ติดแถบไฟยึดหยุ่นเข้ากับพื้นผิวใดๆ ตามที่คุณต้องการ มาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครอบคลุมด้วย 16 ล้านสี และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่แสงขาวโทนอุ่นไปจนถึงเดย์ไลท์

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเติมรูปแบบ
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- IP20/เคลือบ Pu




การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเกดเวย์เพิ่มเติม




ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับถึงบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น



สร้างฉากของแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ผสมผสานโหมดไฟหลากสีและโหมดแสงสีขาวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาประจำวันของคุณ เพียงบันทึกฉากใหม่ของของคุณและเลือกใช้ได้ทุกเมื่อด้วยแอป WiZ หรือเสียง




โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจืดจางและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



ควบคุมระบบไฟอัจฉริยะในแบบที่คุณชอบ

WiZ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบไฟอัจฉริยะได้หลายวิธี ปรังไฟด้วยสมาร์ตโฟน เสียง รีโมทคอนโทรล WiZ หรือโดยการใช้สวิตช์ติดผนังที่มีอยู่เพื่อสลับระหว่างโหมดที่ใช้บ่อยสองโหมด ทำงานร่วมกับ Google Home, Alexa และ Siri Shortcuts



ข้อมูลจำเพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานสั้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ไม่มี
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥ 80
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 72 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

การใช้พลังงาน

แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
ความสูงโดยรวม: 2.2 mm
ความยาวโดยรวม: 1,000 mm
ความกว้างโดยรวม: 12 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 800
สีของแสงไฟ: 2700-6500 (RGB)
แหล่งจ่ายไฟหลัก: 12
ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ใช่
มีหลอดไฟวัตต์: 11
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติแอปพลิเคชัน: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514261228
น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
ความสูง: 16.2 cm
ความยาว: 4.7 cm
ความกว้าง: 7.7 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify