

PHILIPS

ดาวนไลท์

ไฟแบบฝัง

4000K

สีขาว

8719514303232



ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน นานหลายปี

ส่องสว่างให้พื้นที่ของคุณด้วย Philips EyeComfort LED Downlight ที่มอบ
แหล่งกำเนิดแสงที่สบายตา

ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลต์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำรูปทรงเพรียวบาง
กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง
เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 100 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสีนของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- เวลาวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 71 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, สำนักงาน
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 35 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.45

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.036 kg
- ระยะระหว่างซอก: 87 mm
- ความสูงโดยรวม: 35 mm
- ความยาวโดยรวม: 90 mm
- ความกว้างโดยรวม: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0 cm x 8.0 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 90 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 250
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่มี
- มีหลอดไฟวัตต์: 3.5
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514303232
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 9.2 cm
- ความยาว: 4.1 cm
- ความกว้าง: 9.2 cm



วันที่ออก: 2025-09-03
เวอร์ชัน: 0.183

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com