

PHILIPS

ดาวนไลท์

ไฟแบบฝัง

6500K

สีขาว

8719514303492



ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน นานหลายปี

ส่องสว่างให้พื้นที่ของคุณด้วย Philips EyeComfort LED Downlight ที่มอบ
แหล่งกำเนิดแสงที่สบายตา

ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ รูปทรงเพรียวบาง
กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง
เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 100 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยมออฟฟิศ
- สีได้ล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 165 mA
- ประสิทธิภาพ: 82 lm/W

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.154 kg
- ความยาวที่ตัดออก: 20.0 cm
- ความกว้างที่ตัดออก: 20.0 cm
- ความสูง: 3.5 cm
- ความยาว: 22.5 cm
- ระยะระหว่างซอก: 11.7 cm
- ความกว้าง: 22.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 225 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1900
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่
- LED: ไม่มี
- มีหลอดไฟวัตต์: 23
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514303492
- น้ำหนักสุทธิ: 0.15 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.23 kg
- ความสูง: 23 cm
- ความยาว: 4 cm
- ความกว้าง: 22.8 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003282107



วันที่ออก: 2024-09-07
เวอร์ชัน: 0.162

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com