

PHILIPS

หลอดไฟไส้ Filament
G93 E27 60 วัตต์

LED

2700K

806lm

15,000 ชม

การหรี่ (Dimming)

8719514377257



พบกับไฟ LED หรือแสงได้ โทนแสงสีเหลือง

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้โทนแสงสีเหลืองที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่หรูหราและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบฝ้าของคุณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ดีสำหรับกระเป๋าและโลก

สร้างแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณ

- เหมาะสำหรับทำให้แสงสว่างในห้องทั่วไป

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 90%

เทคโนโลยี LED ช่วยประหยัดไฟสูงสุด 90% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน จึงคุ้มค่าราคาและประหยัดเงินไปหลายปี และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

เหมาะกับไฟทั่วไป



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสมัยใหม่พร้อมหลอดไฟ LED มาตรฐานของ Philips เพื่อการส่องสว่างรอบด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้แสงสว่างในห้องทั่วไป

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดกลมที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ใส
- หรีแสงได้: เฉพาะที่มีตัวหรีไฟเฉพาะเท่านั้น
- ผิวหลอดไฟ: ใส

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 13.7 cm
- ความกว้าง: 9.5 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: กระจก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- รหัสสี: 927 | CCT of 2700K
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 2700 K
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 806 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 134 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: หรีแสงได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 134 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8719514377257
- EOC: 871951437725700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDclassic 60W G93 2700K E27 D CL AU

กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.6

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.6
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- การใช้พลังงาน: 6 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.7 cm

ค่าที่กำหนด

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz
- หลอดไฟได้: เฉพาะที่มีตัวรีไฟเฉพาะเท่านั้น
- ฐานฝาครอบ: E27

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514377257
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.15 kg
- ความสูง: 19.5 cm
- ความยาว: 10.4 cm
- ความกว้าง: 10.4 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003010979



วันที่ออก: 2024-07-07
เวอร์ชัน: 0.50

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com