

# PHILIPS

ดาวนัไลต์แบบฝังขนาด  
5 นิ้ว 12.5W

LED อัจฉริยะ


แสงสีขาวปรับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 121-130 มม.

IP20/กลม/สีขาว



8719514393936



## เลือกแสงโทนสีเหลืองหรือสีขาวนวล

แสงโทนสีเหลืองหรือสีขาวนวลที่ปรับได้ของโคมไฟดาวนัไลต์ LED แบบฝังขนาด 5 นิ้วอัจฉริยะของ Philips นำไฟอัจฉริยะมาสู่ห้องต่างๆ ในบ้านของคุณ ใช้กับ Wi-Fi ที่มีอยู่ของคุณเพื่อควบคุมด้วยแอป WiZ หรือเสียงของคุณ

### ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

### การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ
- สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

### คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- การตรวจสอบพลังงาน

### โหมดไฟ

- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งฉากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

# ไฮไลต์

## แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีอยู่ของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

## ควบคุมได้จากทุกที่



ควบคุมไฟ WiZ ของคุณจากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ทโฟน คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลิมปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอปพลิเคชัน WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

## สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง



ควบคุมไฟของคุณด้วยเสียง สามารถใช้งานร่วมกับ Google, Alexa หรือเพิ่มเข้าไปในเมนูลัดของ Siri ได้

## ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

## คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอมแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

## การตรวจสอบพลังงาน



แอปพลิเคชัน WiZ จะเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของดวงไฟของคุณไว้ คุณจึงสามารถดูรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันของคุณ แล้ววางแผนใช้ไฟอย่างชาญฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานที่บ้านของคุณให้ดีที่สุด

## แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

## ฉากที่ปรับแต่ง



ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ตลอดเวลาด้วยแอปพลิเคชัน รีโมทหรือคำสั่งเสียง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- หรีแสงได้: ได้

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ความสม่ำเสมอของสี: <6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 88 lm/W

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องนอน
- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 94 mA

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.121 kg
- ระยะระหว่างซอก: 101 mm
- ความสูงโดยรวม: 47 mm
- ความยาวโดยรวม: 140 mm
- ความกว้างโดยรวม: 140 mm
- Recessed Ceiling cutout: 12.5 cm x 12.5 cm

## บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 140 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1100@6500K
- สีของแสงไฟ: 2700-6500
- มีหลอดไฟวัตต์: 12.5
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

## ระบบที่รองรับ

- สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
- WiFi: Wireless G
- ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
- จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
- โพรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ, WiFi (2.4GHz)

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514393936
- น้ำหนักสุทธิ: 0.13 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.16 kg
- ความสูง: 14.3 cm
- ความยาว: 5.6 cm
- ความกว้าง: 14.2 cm



วันที่ออก: 2025-09-03  
เวอร์ชัน: 0.195

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)