

PHILIPS

ดาวนัไลต์แบบฝังขนาด
6 นิ้ว 12W

LED อัจฉริยะ

สีเต็มรูปแบบ

คัทเอาต์ Ø145-155MM

IP20/กลม/สีขาว



8719514442023



ส่องสว่างให้พื้นที่โปรดใน บ้านของคุณด้วยสีล้วน

ทำให้ห้องน่าอยู่ด้วยการสร้างฉากของแสงสว่างที่ลงตัวสำหรับทุกช่วงเวลา ไฟดาวนัไลต์ที่มีสีเต็มรูปแบบให้การกระจายแสงที่สม่ำเสมอโดยไม่มีจุดมืด ช่วยให้คุณมีอิสระในการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆ กับคนสำคัญของ

ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
- สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งฉากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ไฮไลต์

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย



WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีอยู่ของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

ควบคุมได้จากทุกที่



ควบคุมไฟ WiZ ของคุณจากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟน คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลลิมปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอปพลิเคชัน WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

สะดวกสบาย ไม่ต้องใช้การสัมผัส ด้วยฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง



ควบคุมไฟของคุณด้วยเสียง สามารถใช้งานร่วมกับ Google, Alexa หรือเพิ่มเข้าไปในเมนูลัดของ Siri ได้

ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา

ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน WiZ แล้วเพลิดเพลินไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก



คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณสัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

แสงสีขาวสามารถปรับได้ตั้งแต่โทนอุ่นไปจนถึงโทนเย็น และยังมีโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



เลือกสรรจากตัวเลือกแสงสีขาวโทนเย็นที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงแสงสีขาวอันอ่อนละมุนหรือเพียงแค่เลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น โหมดจจจจและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวสำหรับกิจกรรมของคุณมากที่สุด

ฉากที่ปรับแต่ง



ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ตลอดเวลาด้วยแอปพลิเคชัน รีโมทหรือคำสั่งเสียง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม
- หรีแสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 12,500
- อายุการใช้งานสิ้น: 25,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 110 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥90
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 83 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องนอน
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 83 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.195 kg
- ระยะระหว่างชอก: 50 mm
- ความสูงโดยรวม: 49.5 mm
- ความยาวโดยรวม: 170 mm
- ความกว้างโดยรวม: 170 mm
- Recessed Ceiling cutout: 15.0 cm x 15.0 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 170 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 1000
- สีของแสงไฟ: 2200-6500 (RGB)
- มีหลอดไฟวัตต์: 12
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

- สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
- WiFi: Wireless G
- ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
- จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
- โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ, WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514442023
- น้ำหนักสุทธิ: 0.2 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.24 kg
- ความสูง: 17.3 cm
- ความยาว: 5.7 cm
- ความกว้าง: 17.3 cm



วันที่ออก: 2025-09-03
เวอร์ชัน: 0.170

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com