

PHILIPS

โคมไฟตั้งโต๊ะ Tilpa

ไฟโต๊ะทำงาน

5000K

สีขาว

หรี่แสงได้

8719514443839



ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยน ต่อดวงตาของคุณ

ด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงสุด โคมไฟตั้งโต๊ะ LED Performance ของ Philips จึงเป็นโคมไฟที่สมบูรณ์แบบที่นำคุณภาพและความสว่างมาสู่ทุกพื้นที่ในบ้าน และมอบแสงที่สบายตาและอ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

ไฮไลต์

สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่าน

เกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่

เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: สีเหลี่ยมผืนผ้า

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, โยมออฟฟิศ
- สีได้ล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟโต๊ะทำงาน
- สบายตา: ได้
- คุณสมบัติพิเศษ: หรี่แสงได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 1000 mA
- ประสิทธิภาพ: 18 lm/W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.28 kg
- ความสูง: 29 cm
- ความยาว: 23.6 cm
- ความกว้าง: 8.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 90
- สีของแสงไฟ: 5000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 5 V
- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเทียมไอออน
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ใช่
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัดต์: 5
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส III

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514443839
- น้ำหนักสุทธิ: 0.28 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.35 kg
- ความสูง: 28.4 cm
- ความยาว: 10 cm
- ความกว้าง: 10 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003241507



วันที่ออก: 2024-07-16
เวอร์ชัน: 0.412

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com