

PHILIPS

2 Pole RCBO

ตัวตัดวงจร

LeafStyle

สีเทา

พลาสติก

8719514454255



ผลิตภัณฑ์ Philips RCBO เพิ่มการปกป้องและความ ปลอดภัยให้กับบ้านของคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและทำงานได้เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ใช้งานง่าย

- เดินสายง่าย

ความปลอดภัย

- ความจุที่ทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรสูง 10kA
- มีอาชีพในการปกป้อง RCBO บ้านของคุณ
- ช่วงความไว

ความทนทาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไฮไลต์

เดินสายง่าย

ขั้วต่อขนาดใหญ่พร้อมการออกแบบการป้องกัน
การเดินสายผิดพลาด

ความจุที่ทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรสูง 10kA

สามารถทนทานต่อการลัดวงจรเมื่อไฟฟ้า
ลัดวงจร 10kA

มีอาชีพในการปกป้อง RCBO บ้านของคุณ

มุ่งเน้นที่การป้องกันการไหลเกิน ไฟฟ้า
ลัดวงจร และไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า
บ้านจะปลอดภัย

ช่วงความไว

มีความไวของกระแสไฟฟ้าต่างกันเพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าช็อต

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

รอบเครื่องกล 20k; รอบไฟฟ้า 10k

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: พลาสติก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 7.6 cm
- วิธีการเชื่อมต่อ: Saddle

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 20,000
- ความทนทานไฟฟ้า: 10,000 cycles

ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 63

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย TISI

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ปลั๊กอิน
- เทคโนโลยี Trip Unit: เครื่องกลไฟฟ้า

กำลังไฟ

- ประเภทโหลดไฟฟ้า: โหลดต้านทาน, โหลดเหนี่ยวนำ, โหลดคาปาซิทีฟ

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11 cm
- ความกว้าง: 3.8 cm
- ความลึก: 8.4 cm

ค่าที่กำหนด

- เทคโนโลยี Residual Current Tripping: 2,000 In

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60
- ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย
- ระดับการป้องกันการรั่วไหลลงดิน: ประเภท AC
- จำนวนเสา: 2 เสา
- ระดับฉนวนไฟฟ้า: Class III
- การหน่วงเวลาการป้องกันการรั่วไหลลงดิน: 35
- ความไวต่อการรั่วไหลลงดิน: 30
- พิกัดการทนกระแสลัดวงจร: 7.5
- การทนต่อกระแสลัดวงจรในระยะเวลาสั้นๆ: 315-315
- คลาสการจำกัดพลังงาน: คลาส III
- พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด: 10
- ประเภท Curve: C Curve
- Breaking และ Making Capacity: 9 cycles
- แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์: 4,000
- แรงดันไฟฟ้าฉนวน: 500 V



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.74

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com