

# PHILIPS

ไฟเพดาน Braid 36  
วัตต์

ไฟเพดาน

2700/4000/6500K

สีขาว

หรี่แสงได้;รีโมทคอนโทรล



8719514483675



## สร้างบรรยากาศแบบที่คุณ ต้องการได้ เพียงปลายนิ้ว สัมผัส

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมทุกครั้ง ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนรีโมทคอนโทรล โคมไฟเพดาน LED แบบอลูมิเนียมของ Philips ให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกในการเลือกระหว่างการตั้งค่าแสงที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงเวลา

### คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

### การควบคุม

- หรี่แสงได้
- รีโมทคอนโทรลช่วยให้ควบคุมการตั้งค่าความสว่างได้ง่ายไกลสุดถึง 10 เมตร

# ไฮไลต์

## สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ

EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

## หรี่แสงได้

ให้คุณเปลี่ยนอารมณ์โดยลดระดับความสว่างของ LED จากโคมไฟโทนแสงสีขาวเจิดจ้าเป็นแสงที่สบายตา เหมือนกับหลอดไฟทั่วไป

รีโมทคอนโทรลช่วยให้คุณควบคุมการตั้งค่าความสว่างได้ง่ายไกลสุดถึง 10 เมตร เปิดหรือปิดไฟ หรือเปลี่ยนความสว่างและสีได้ไกลถึง 10 เมตร ด้วยรีโมทคอนโทรลนี้

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: กลม

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

## ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพัจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โคมออฟฟิศ, โรงรถ
- สโตร์: รวมสมัย
- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้
- คุณสมบัติพิเศษ: หรี่แสงได้, รีโมทคอนโทรล

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 186 mA
- ประสิทธิภาพ: 105 lm/W

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.9

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 1.03 kg
- ความสูง: 8.1 cm
- ความยาว: 48.5 cm
- ความกว้าง: 48.5 cm

## บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 485 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 3800
- สีของแสงไฟ: 2700/4000/6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: การหรี่แสง RF  
- ห้ามใช้กับตัวหรี่ไฟ
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 36
- รหัส IP: IP20

- ระดับการป้องกัน: คลาส I

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514483675
- น้ำหนักสุทธิ: 1.03 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.88 kg
- ความสูง: 55 cm
- ความยาว: 9.5 cm
- ความกว้าง: 54.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003263307



วันที่ออก: 2024-07-16  
เวอร์ชัน: 0.97

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)