



ดาวนไลต์แบบฝังขนาด 4 นิ้ว 9W

นำแสงสว่างที่เปลี่ยนแบบแสงธรรมชาติมาสู่ชีวิตของคุณด้วยไฟ Downlight แสงขาวแบบปรับได้ของ WiZ LED ที่ชาญฉลาดนี้ คุณสามารถติดตั้งบนเพดานและสร้างบรรยากาศจากเฉดสีต่างๆ ของแสง โทนอุ่นและแสงโทนเย็นที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายหรือมีสมาธิ คุณสามารถกำหนดเวลาให้เปิดหรือปิดไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตลอดจนควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือเสียงของคุณ และเข้าถึงระบบไฟของคุณจากระยะไกลเมื่อคุณไม่อยู่ ไฟของ WiZ จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่มีอยู่โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสงสีขาวปรับได้
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 102-110 มม.
- IP20/กลม/สีขาว



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเกดเวย์เพิ่มเติม




ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณ

ดูภาพรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของไฟด้วยแอป WiZ เข้าถึงรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่บ้านได้อย่างง่ายดาย



ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับถึงบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น



สร้างฉากของแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ผสมผสานโหมดไฟหลากสีและโหมดแสงสีขาวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาประจำวันของคุณ เพียงบนที่ฉากใหม่ของคุณและเลือกใช้ได้ทุกเมื่อด้วยแอป WiZ หรือเสียง



แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



หรี่ไฟอัจฉริยะของคุณแม้ไม่มีตัวหรี่ไฟ

เพียงปรับไฟตามระดับความสว่างที่คุณต้องการโดยใช้สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริมควบคุม WiZ หรือแค่เสียงของคุณ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งตัวหรี่ไฟราคาแพง



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White

วัสดุ: สเตนเลสสตีล

ความทนทาน

อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

มุมของลำแสง: 90 °

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥80

การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)

(Nom): 66 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน

การใช้พลังงาน

แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.091 kg

ระยะระหว่างซอก: 101 mm

ความสูงโดยรวม: 47 mm

ความยาวโดยรวม: 120 mm

ความกว้างโดยรวม: 120 mm

Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

บริการ

รับประกัน: 1 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: 120 mm

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 600

สีของแสงไฟ: 2700-6500

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240 V

มีหลอดไฟวัตต์: 9

รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ

ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes

WiFi: Wireless G

ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date

จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999

โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify

EAN:

wizconnected.com