

WiZ



โคมไฟทรงเทียน 40 วัตต์ C37 E14

หลอดไฟสีเติมรูปแบบ WiZ LED ทรงจำปามอบแสงสว่างอัจฉริยะให้แก่ชีวิตในทุกวันของคุณ สมบูรณ์แบบสำหรับโคมไฟตกแต่งใดๆ ที่มีฐานหลอดไฟ E14 สร้างสรรค์บรรยากาศตั้งใจต้องการด้วย 16 ล้านสี รวมทั้งสีขาวโทนอุ่นไปจนถึงสีขาวโทนเย็น คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาสำหรับการเปิดและปิดไฟได้ตามกิจวัตรประจำวันหรือกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณ ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนหรือเสียงของคุณ และเข้าถึงดวงไฟของคุณได้จากระยะไกลแม้แต่ในเวลาที่คุณอยู่ห่างไกล หลอดไฟ WiZ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ที่คุณมีอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เด่น

- หลอดไฟอัจฉริยะสีเติมรูปแบบ
- สูงสุด 470 ลูเมน
- แกดเชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WIZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นฮับหรือเกตเวย์เพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



ไฟ SpaceSense™ สุดพิเศษที่จะเปิดขึ้นตามการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WIZ เปลี่ยนไฟของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วยไฟ WIZ อย่างน้อยสองดวงในห้อง คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WIZ ได้ และสามารถเปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบง่ายมาก นั่นคือ SpaceSense นั่นคือ WIZ



ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณ

ดูภาพรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของไฟด้วยแอป WIZ เข้าถึงรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่บ้านได้อย่างง่ายดาย



ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น



โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่อัปโหลดโหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
รูปทรงหลอดไฟ: C37
ช่อง: E14
ประเภทของกระจก: ฝ้า
หรือแสงได้: ได้

ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.045 kg

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิทช์: 50,000
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 470 lm
เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 95 lm/W

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 40 mA

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8719514550933
EOC: 871951455093300
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
922-65 RGB 1CT/6

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.48
แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
การใช้พลังงาน: 4.9 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 116 mm
ความยาวโดยรวม: 116 mm
ความกว้างโดยรวม: 39 mm

ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 470 lm
อัตรากำลัง: 4.9 W

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514550933
น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
ความสูง: 13 cm
ความยาว: 7 cm
ความกว้าง: 7 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify