

# WiZ



## หลอดไฟ A67 E27 100 วัตต์

หลอดไฟอัจฉริยะ WiZ A67 ที่ให้ค่าลูเมนสูง มีเฉดสีอุ่นหรือโทนแสงสีขาวนวลให้เลือกสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานที่บ้านของคุณ ใช้ร่วมกับแอป WiZ หรือใช้เสียงของคุณเพื่อสั่งการให้ลดหรือเพิ่มความสว่าง หรือใช้โหมดแสงที่ตั้งค่าล่วงหน้าในการตั้งค่า Wi-Fi

## ผลิตภัณฑ์เด่น

- หลอดไฟอัจฉริยะสีขาว-เหลืองแบบปรับสีได้
- สูงสุด 1521 ลูเมน
- แตะเชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง




## การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WIZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นฮับหรือเกตเวย์เพิ่มเติม



## ไฟ SpaceSense™ สุดพิเศษที่จะเปิดขึ้นตามการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WIZ เปลี่ยนไฟของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วยไฟ WIZ อย่างน้อยสองดวงในห้อง คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WIZ ได้ และสามารถเปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวมันง่ายมาก มันคือ SpaceSense มันคือ WIZ



## ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณ

ดูภาพรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของไฟด้วยแอป WIZ เข้าถึงรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่บ้านได้อย่างง่ายดาย



## แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจ่อและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



## หรี่ไฟอัจฉริยะของคุณแม้ไม่มีตัวหรี่ไฟ

เพียงปรับไฟตามระดับความสว่างที่คุณต้องการโดยใช้สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริมควบคุม WIZ หรือแค่เสียงของคุณ โดยไม่ต้องติดตั้งตัวหรี่ไฟราคาแพง



## ควบคุมระบบไฟอัจฉริยะในแบบที่คุณชอบ

WIZ ช่วยให้คุณควบคุมระบบไฟอัจฉริยะได้หลายวิธี ปรับไฟด้วยสมาร์ทโฟน เสียง รีโมทคอนโทรล WIZ หรือโดยการใช้ชีวิตอัตโนมัติที่มีอยู่เพื่อสลับระหว่างโหมดที่ใช้บ่อยสองโหมด ทำงานร่วมกับ Google Home, Alexa และ Siri Shortcuts



# ข้อมูลจำเพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม  
รูปทรงหลอดไฟ: A67  
ช่อง: E27  
ประเภทของกระจก: ฝ้า  
หรือแสงได้: ได้

## ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.102 kg

## ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี  
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%  
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000  
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM  
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90  
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K  
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: แสงสีขาวปรับได้  
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1521 lm  
เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s  
เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ทันที  
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)  
(Nom): 117 lm/W

## คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 110 mA

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8719514552166  
EOC: 871951455216600  
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi BLE 100W A67 E27  
927-65 TW 1CT/6

## การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.55  
แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V  
การใช้พลังงาน: 13 W

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 142 mm  
ความยาวโดยรวม: 142 mm  
ความกว้างโดยรวม: 77 mm

## ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000  
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 1521 lm  
อัตรากำลัง: 13 W

## บริการ

รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

## ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes  
WiFi: Wireless G  
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date  
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999  
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514552166  
น้ำหนักสุทธิ: 0.1 kg  
น้ำหนักสุทธิ: 0.14 kg  
ความสูง: 15.5 cm  
ความยาว: 8.5 cm  
ความกว้าง: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify