




โคมไฟตั้งโต๊ะ Hero



ดีไซน์โค้งมนสุดประณีตของโคมไฟตั้งโต๊ะ WiZ Hero จะให้คุณนำแสงอัจฉริยะหลากสีสันทาสู่ห้องนั่งเล่นของคุณได้ทุกพื้นที่ ใช้แอป WiZ หรือเสียงของคุณเพื่อหรี่แสงและเพิ่มความสว่าง หรือจะใช้โหมดแสงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการตั้งค่า Wi-Fi ก็ได้

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- การควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ระบบสัมผัส
- แตะเชื่อมต่อและใช้งานเลย



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันทีที่เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเคเบิ้ลเพิ่มเติม




ไฟ SpaceSense™ สุดพิเศษที่จะเปิดขึ้นตามการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WiZ เปลี่ยนไฟของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้วยไฟ WiZ อย่างน้อยสองดวงในห้อง คุณจะสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WiZ ได้ และสามารถเปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวบ้านง่ายมาก นั่นคือ SpaceSense นั่นคือ WiZ



ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น



สร้างฉากของแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ผสมผสานโหมดไฟหลากสีและโหมดแสงสีขาวเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาประจำวันของคุณ เพียงบันทึกฉากใหม่ของคุณและเลือกใช้ได้ทุกเมื่อด้วยแอป WiZ หรือเสียง



โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจืดจางและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
รูปทรงหลอดไฟ: กลม
CRI: 80

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษา: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
อายุการใช้งานสั้น: 25,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสวิตช์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥ 80
การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
เวลาจอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 68 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
รับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 300 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.4
แรงดันไฟฟ้า: 100-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.72 kg
ความสูงโดยรวม: 158 mm
ความยาวโดยรวม: 150 mm
ความกว้างโดยรวม: 150 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: 150 mm
ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 620
สีของแสงไฟ: 2200-6500 (RGB)
มีหลอดไฟในตัว: 9
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสอง
ชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum
of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi
(2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514553330
น้ำหนักสุทธิ: 0.72 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.91 kg
ความสูง: 16.5 cm
ความยาว: 15 cm
ความกว้าง: 18.5 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify