

ไฟตั้งพื้นแบบไล่เฉดสี Gradient Floor Light

ฉาบสีส้นบนกำแพง ในพื้นที่ของคุณด้วยไฟตั้งพื้นแบบไล่เฉดสีจาก WiZ เพลิดเพลินกับเทคโนโลยี RGBIC เพื่อการแสดงสีส้นหลากหลายที่ ออบแสงให้ทั่วห้อง ดีไซน์บางเฉียบและมีมิมอลที่เข้ากับทุกมุม พร้อม โหมดซันไฟปรับแต่งมาให้คุณเลือกใช้ทั้งแสงที่เคลื่อนไหวแบบไดนามิก หรือแสงที่นุ่มนวลและคงที่ คุณยังสามารถกำหนดให้ไฟของคุณกะพริบ ตามจังหวะเพลง หรือปรับสีให้ตรงกับหน้าจอทีวีได้ (ต้องใช้ HDMI Sync Box)


ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสดงสีส้นหลายสีพร้อมกัน
- ดีไซน์โอบเฉียบและมีมิมอล
- ซิงค์กับทีวี (จำเป็นต้องมี Sync Box)



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ




โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือหاسبูกร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



ซิงค์ไฟกับเสียงเพลง

ถ้าตั้งสู่อัจฉริยะดนตรีด้วยคุณสมบัติการซิงค์เพลงของเรา ซิงโครไนซ์ไฟของคุณกับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงจำไว้ว่าให้วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับลำโพง เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างเสียงและแสงได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัว



แสงรอบทิศทางที่สมจริง

ซิงค์ไฟของคุณกับภาพ (ต้องใช้ HDMI Sync Box) และเสียงเพลง เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงในบ้านของคุณ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชมภาพยนตร์และการเล่นเกมผ่านทีวี โดยจะสร้างบรรยากาศระบืออารมณ์ให้คุณเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ ทำให้คอนเทนต์ของคุณมีชีวิตชีวาสมจริงมากกว่าที่เคย



โหมดแสงแบบคงที่และแบบไดนามิกเพื่อปรับอารมณ์ของคุณ

เลือกจากสีนับล้านสีหรือจากชุดโหมดแสงที่เราออกแบบมาให้คุณ ด้วยตัวเลือกมากมาย คุณสามารถเพิ่มความมหัศจรรย์ให้กับวันหยุด งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ส่วนตัว และบรรยากาศประจำวันของคุณได้



เอฟเฟกต์แสงไล่ระดับที่น่าตื่นตา

สัมผัสกับความงดงามของแสงไฟแบบไล่เฉดสีที่สมจริง การไล่สีไล่สั่นกลืนอย่างลงตัว สร้างเอฟเฟกต์แสงที่ตราตรึงใจ เต็มพลังสีสันให้ทุกห้องด้วยดีไซน์ที่มีชีวิตชีวา



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: ดำ
วัสดุ: อะลูมิเนียม

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสไลด์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -
เวลาจอร์นอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: เซริมบรรยากาศ

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 58 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 1,347 kg
ความยาว: 135.5 cm
ความยาวโดยรวม: 135.5 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: 90 mm
อุณหภูมิ output ทั้งหมดของโคม: NA
สีของแสงไฟ: RGB
มีหลอดไฟวัตต์: 9.7
รหัส IP: IP22
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514865457
น้ำหนักสุทธิ: 1.33 kg
น้ำหนักสุทธิ: 3.01 kg
ความสูง: 14.8 cm
ความยาว: 143.4 cm
ความกว้าง: 14.3 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify