


WiZ



แถบไฟนีออนแบบ ยืดหยุ่น 3 ม.

แสงสามารถกำหนดอารมณ์ของคุณได้ และตอนนี้คุณสามารถกำหนดรูปร่างให้แสงได้ด้วยแถบไฟนีออนแบบยืดหยุ่นที่โค้งงอได้จาก WiZ ด้วยแถบไฟแบบยืดหยุ่นความยาว 3 เมตรที่ทำให้คุณสร้างสรรค์การตกแต่ง เราจึงมั่นใจว่าคุณสามารถสร้างรูปร่างที่ดูสร้างสรรค์และน่าประทับใจเพื่อตกแต่งห้องต่างๆ ให้สวยงามได้ สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยเอฟเฟกต์แสงไฟนีออนไล่ระดับสี และที่ขาดไม่ได้คือคุณสามารถใช้แอป WiZ, รีโมท WiZ หรือเสียงของคุณควบคุมไฟได้ผ่าน Wi-Fi

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- IP20/ซิลิโคน



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นฮับหรือเกตเวย์เพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



ไฟ SpaceSense™ สุดพิเศษที่จะเปิดขึ้นตามการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WiZ เปลี่ยนไฟของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ด้วยไฟ WiZ อย่างน้อยสองดวงในห้อง คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WiZ ได้ และสามารถเปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวมันง่ายมาก มันคือ SpaceSense มันคือ WiZ



โหมดไฟที่มีสีปรับและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เต้าผิงหรือหม้อหุงข้าว จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



ควบคุมระบบไฟอัจฉริยะในแบบที่คุณชอบ

WiZ ช่วยให้คุณควบคุมระบบไฟอัจฉริยะได้หลายวิธี ปรังไฟด้วยสมาร์ทโฟน เสียง รีโมทคอนโทรล WiZ หรือโดยการใช้ชีวิตที่ติดผนังที่มีอยู่เพื่อสลับระหว่างโหมดที่ใช้บ่อยสองโหมด ทำงานร่วมกับ Google Home, Alexa และ Siri Shortcuts



สีแบบไล่ระดับในแถบไฟเส้นเดียว

สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยแถบไฟที่ยืดหยุ่นที่มีเอฟเฟกต์ไล่ระดับสี โหมดไฟแบบไดนามิกช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งห้องใดก็ได้ให้สวยงาม



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ได้
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -
การปรับอุณหภูมิสี: NA
เวลาออร์มอพอนถึงส่องสว่าง 60%: 2

ไฟ STRING/ไฟเส้น LIGHTSTRIP

Driver efficiency in full load: 80
Driver no load power: 0.25

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
ความบันเทิง ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 125 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
การใช้พลังงาน: 20

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
ความสูงโดยรวม: 17 mm
ความยาวโดยรวม: 3,000 mm
ความกว้างโดยรวม: 10 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: NA
สีของแสงไฟ: RGB
มีหลอดไฟวัตต์: 24
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify