


## ไฟเส้น LED 15 ม.



ไฟเส้น RGB ยาว 15 ม. ของเราได้รับการออกแบบมาให้พอดีและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยสีสวยสดมากกว่า 16 ล้านสี โหมดแสงแบบคงที่และแบบไดนามิก และคุณสมบัติอัจฉริยะ เพียงตัดตามขนาดที่ต้องการ แล้ววางตกแต่งไว้บนพื้นผิวใดๆ ก็ได้ด้วยกาวที่ไม่ทำลายพื้นผิว และยังใช้แอป WiZ ที่ใช้งานง่ายเพื่อควบคุมไฟผ่าน Wi-Fi ที่มือของคุณ โหมดแสงแบบคงที่และแบบไดนามิก การหรี่ไฟอัจฉริยะ และการกำหนดเวลาแสง ช่วยให้ควบคุมระบบทั้งหมดของคุณได้จากระยะไกล แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม สามารถใช้งานร่วมกับ Google Home, Amazon Alexa และ Apple HomeKit เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน

## ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- IP20/พลาสติก



### การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WIZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นฮับหรือเกตเวย์เพิ่มเติม



### สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



### โคมไฟที่มีสีนับล้านและโคมไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่อัปโหลดโคมไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เต่าผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



### ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ

ไม่ต้องกังวลหากเปิดไฟทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ปิดไฟจากทุกที่อย่างง่ายดายด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ



### ซิงค์ไฟกับเสียงเพลง

ดำดิ่งสู่จังหวะดนตรีด้วยคุณสมบัติการซิงค์เพลงของเรา ซิงโครไนซ์ไฟของคุณกับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงจำไว้ว่าให้วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับลำโพง เพื่อให้เกิดการผสานระหว่างเสียงและแสงได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัว



### ไฟแถบที่ยืดหยุ่นที่ติดตั้งง่าย

เพียงติดแถบไฟลงบนพื้นผิวใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นตู้แสดงสินค้า ฝ้าเพดานเรียบ ใต้ตู้เก็บของ และแม้กระทั่งตามขอบโค้ง เพิ่มสีสันสวยงามให้กับเฟอร์นิเจอร์ของคุณ



# ข้อมูลจำเพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม  
หรี่แสงได้: ได้

## การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White  
วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี  
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%  
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000  
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้  
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้  
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ได้  
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้  
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -  
การปรับอุณหภูมิสี: NA  
เวลาออร์มอพอนถึงส่องสว่าง 60%: 2

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง  
ความบันเทิง ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

## คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 120 mA

## การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7  
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V  
การใช้พลังงาน: 17

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.28 kg  
ความสูงโดยรวม: 2.1 mm  
ความยาวโดยรวม: 15,000 mm  
ความกว้างโดยรวม: 10 mm

## บริการ

รับประกัน: 2 ปี

## ข้อมูลทางเทคนิค

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: NA  
สีของแสงไฟ: RGB  
มีหลอดไฟวัตต์: 20  
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ  
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

## ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติแอปพลิเคชัน: Yes  
WiFi: Wireless G  
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date  
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999  
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169077362  
น้ำหนักสุทธิ: 0.28 kg  
น้ำหนักสุทธิ: 0.43 kg  
ความสูง: 18.7 cm  
ความยาว: 8.2 cm  
ความกว้าง: 18.9 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify