

ไฟเส้น LED 5 เมตร



ไฟเส้น RGBIC ยาว 5 เมตรของเราได้รับการออกแบบมาให้พอดีและเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ขนาดกลางด้วยสีมากกว่า 16 ล้านสี มากกว่าแค่สีที่สดใส ด้วยส่วนสีเต็มรูปแบบที่สามารถควบคุมแยกกันได้ สำหรับเอฟเฟกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น การไล่สีรุ้ง สีที่ค่อยๆ จางลง และประกายแวววาว ติดไฟเส้นแบบยืดหยุ่นได้ทุกที่ที่คุณต้องการและใช้แอป WiZ ที่ใช้งานง่ายเพื่อควบคุมระบบไฟของคุณโดยใช้ Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ โหมดแสงแบบคงที่และแบบไดนามิก การหรี่ไฟอัจฉริยะ และการกำหนดเวลาแสง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมระบบทั้งหมดของคุณได้จากระยะไกล แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม สามารถใช้งานร่วมกับ Google Home, Amazon Alexa และ Apple HomeKit เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- IP20/พลาสติก



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WIZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นฮับหรือเกตเวย์เพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



โคมไฟที่มีสีนับล้านและโคมไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่อัปโหลดโคมไฟแบบใดก็ตามที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เต้าผิงหรือหاسبนุท จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ

ไม่ต้องกังวลหากเปิดไฟทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ปิดไฟจากทุกที่อย่างง่ายดายด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ



ซิงค์ไฟกับเสียงเพลง

ติดตั้งสู่อัจฉริยะด้วยคุณสมบัติการซิงค์เพลงของเรา ซิงโครไนซ์ไฟของคุณกับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงจำไว้ว่าให้วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับลำโพง เพื่อให้เกิดการผสานระหว่างเสียงและแสงได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัว



ไฟแถบที่ยืดหยุ่นที่ติดตั้งง่าย

เพียงติดตั้งแถบไฟลงบนพื้นผิวใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นตู้แสดงสินค้า ฝ้าเพดานเรียบ ใต้ตู้เก็บของ และแม้กระทั่งตามขอบเตียง เพิ่มสีสันสวยงามให้กับเฟอร์นิเจอร์ของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสไลด์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ได้
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -
การปรับอุณหภูมิสี: NA
เวลาออร์มอพอนถึงส่องสว่าง 60%: 2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
ความบันเทิง ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 110 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
การใช้พลังงาน: 15.3

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.215 kg
ความสูงโดยรวม: 2.1 mm
ความยาวโดยรวม: 5,000 mm
ความกว้างโดยรวม: 10 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ output ทั้งหมดของโคม: NA
สีของแสงไฟ: RGB
มีหลอดไฟวัตต์: 18
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติแอปพลิเคชัน: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169077409
น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.36 kg
ความสูง: 18.7 cm
ความยาว: 8.2 cm
ความกว้าง: 18.9 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify