



ไฟเส้นแบบดัดทรงได้ 5 ม.

สร้างรูปทรงที่น่าหลงใหลด้วยดีไซน์ที่สามารถโค้งงอได้ของ Smart Flex Strip ซึ่งช่วยเพิ่มความเก๋ให้กับห้องใดก็ได้ ด้วยสีสันทันและเอฟเฟกต์สวยสดใส คุณจึงสามารถสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับทุกโอกาสได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งประสบการณ์แสงสว่างในแบบของคุณนั้นง่ายดายนกว่าที่เคย ไม่ว่าจะผ่านแอป WiZ, คำสั่งเสียง หรือรีโมทคอนโทรล แปลงโฉมพื้นที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างง่ายดายและสร้างสรรค์แสงสว่างในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้ด้วย Smart Flex Strip

ผลิตภัณฑ์เด่น

- สีเต็มรูปแบบ
- แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- IP20/ซิลิโคน



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WIZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเคเบิ้ลเพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



เปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WIZ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WIZ และสั่งให้ไฟและอุปกรณ์เปิดและปิดโดยอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับความเคลื่อนไหว ต้องมีอุปกรณ์ WIZ อย่างน้อย 2 เครื่องในห้องเพื่อให้คุณสมบัติ SpaceSense ทำงานได้



โหมดไฟที่มีสีนับล้านและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



ซิงค์ไฟกับเสียงเพลง

ติดตั้งจังหวะดนตรีของคุณสมบัติการซิงค์เพลงของเรา ซิงโครไนซ์ไฟของคุณกับเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงจำไว้ว่าให้วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้ใกล้กับลำโพง เพื่อให้เกิดการประสานระหว่างเสียงและแสงได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัว



สีแบบไล่ระดับในแถบไฟเส้นเดียว

สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยแถบไฟที่ยืดหยุ่นที่มีเอฟเฟกต์ไล่ระดับสี โหมดไฟแบบไดนามิกช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการตกแต่งห้องใดก็ได้ให้สวยงาม



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิทช์: 50,000
อายุการใช้งานสั้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิทช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ได้
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -
การปรับอุณหภูมิสี: NA
เวลาออร์มอพอนถึงส่องสว่าง 60%: 2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
ความบันเทิง ห้องนอน ห้องสำหรับเด็ก

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 125 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
การใช้พลังงาน: 19

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.65 kg
ความสูงโดยรวม: 13 mm
ความยาวโดยรวม: 5,000 mm
ความกว้างโดยรวม: 6 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ output ทั้งหมดของโคม: NA
สีของแสงไฟ: RGB
มีหลอดไฟวัตต์: 22
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติแอปพลิเคชัน: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169077461
น้ำหนักสุทธิ: 0.65 kg
น้ำหนักสุทธิ: 1.01 kg
ความสูง: 9.3 cm
ความยาว: 23.7 cm
ความกว้าง: 23.7 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify