



ไฟส่องเฉพาะจุด PAR16 GU10 50 วัตต์



เน้นที่ความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ โคมไฟอัจฉริยะเหล่านี้มีรูปทรงคล้ายหลอด GU10 มาตราฐานที่คุณรู้จักและชื่นชอบ และใช้เลนส์แก้วจริง จึงยังเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกเป็นพิเศษ และยังมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นอย่างยิ่งกว่ามาตรฐาน นั่นคือ แสงโทนสีขาวถึงเหลืองที่ปรับได้สำหรับทุกความต้องการและอารมณ์ของคุณ กำหนดเวลาเปิดไฟ โทนแสงสีขาวนวลเมื่อคุณต้องการจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย หรือ กำหนดเวลาเปิดไฟโทนแสงสีเหลือง เมื่อคุณต้องการผ่อนคลาย อะไรก็ตามที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุด ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับสี 16 ล้านสีและการควบคุมผ่านเสียง รีโมท WiZ หรือแอป WiZ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอกก็ตาม ไฟส่องเฉพาะจุด WiZ GU10 เชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ ไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ เครือข่าย หรือการติดตั้งเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เด่น

- หลอดไฟอัจฉริยะสีเต็มรูปแบบ
- สูงสุด 400 ลูเมน
- แด่เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
- ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง



การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นเซ็นเซอร์หรือเกตเวย์เพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



ไฟที่เข้ากับตัวติดตั้งแบบมาตรฐาน

รูปทรงกะทัดรัดที่เข้ากับทุกจุดและตัวติดตั้งแสงไฟแบบฝังได้อย่างเหมาะสม



ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ

ไม่ต้องกังวลหากเปิดไฟทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ปิดไฟจากทุกที่อย่างง่ายดายด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ



สีและเฉดสีขาวที่สว่างและสดใส

สร้างแสงเน้นสีสดใสโดยเลือกจากสีและเฉดสีขาวนับล้านๆ เฉดสี นุ่มของลำแสง 36 องศาช่วยให้นับใจได้ว่าบริเวณโดยรอบจะได้รับการตกแต่งด้วยแสงสว่างที่สม่ำเสมอและสดใส



สร้างบรรยากาศที่ยืดเยื้อให้กับทุกกิจกรรมของคุณ

โคมไฟแก้ว GU10 แบบคลาสสิกบอบบางที่สุดพิเศษแก่คุณ: ไฟ LED สีขาวแบบปรับได้สำหรับทุกอารมณ์และกิจกรรมของคุณ ตั้งเวลาให้ไฟส่องโคมแสงสีขาวเมื่อคุณต้องการสมาธิจดจ่อ หรือแสงไฟที่ดูสบายเมื่อต้องการผ่อนคลาย หรือเพียงเลือกจากโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น โหมดจดจ่อและผ่อนคลาย



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
รูปทรงหลอดไฟ: PAR16
ช่อง: GU10
ประเภทของกระจก: ใส
CRI: 90

ขนาดหลอดไฟ

น้ำหนัก: 0.05 kg

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษา: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

มุมของลำแสง: 36 °
ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥90
การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 400 lm
เวลาในการติดสวิตช์: <0.5 s
เวลาจอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ทันที
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 85 lm/W

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 40 mA

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN: 8720169078062
EOC: 872016907806200
ชื่อผลิตภัณฑ์: Wi-Fi BLE 4.7W/50W
GU10 GLASS RGB 1CT/6

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.48
แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
การใช้พลังงาน: 4.7 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ความสูงโดยรวม: 55 mm
ความยาวโดยรวม: 55 mm
ความกว้างโดยรวม: 50 mm

ค่าที่กำหนด

อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000
อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 400 lm
ความเข้มข้นสูงสุด: 550 cd
อัตรากำลัง: 4.7 W

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่: 50-60

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติต่อไปนี้: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi (2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169078062
น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
ความสูง: 13 cm
ความยาว: 7 cm
ความกว้าง: 7 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify