




ดาวนไลต์แบบฝังขนาด 5 นิ้ว 11 วัตต์



เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ทั้งหมดของระบบและอุปกรณ์แสงสว่างอันชาญฉลาดด้วย WiZ Smart Downlight รุ่น 2 สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ เพียงแค่ติดตั้งไฟ ดาวนไลต์แอป WiZ ทำตามคำแนะนำ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย ไฟจะทำงานร่วมกับ Wi-Fi ที่มีอยู่ที่บ้านของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เช่น ฮับหรือเกตเวย์ และคุณสามารถควบคุมไฟจากระยะไกลได้โดยใช้แอปหรือคำสั่งเสียง

ผลิตภัณฑ์เด่น

- แสงสีเต็มรูปแบบ
- IP20/พลาสติก/สีขาว




การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

เพลิดเพลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์ อย่างเช่นสวิตช์หรือเคเบิ้ลเพิ่มเติม



สามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter ได้ด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Matter ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายผ่าน Google Home, Amazon Alexa, Apple Home หรือแพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะที่รองรับ Matter อื่นๆ ตามที่คุณต้องการ



ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณ

ดูภาพรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของไฟด้วยแอป WiZ เข้าถึงรายงานรายสัปดาห์หรือรายวันได้ง่ายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานที่บ้านได้อย่างง่ายดาย



เปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์

เทคโนโลยี SpaceSense ของ WiZ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิดใช้งานคุณสมบัติ SpaceSense ในแอป WiZ และสั่งให้ไฟและอุปกรณ์เปิดและปิดโดยอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับความเคลื่อนไหว ต้องมีอุปกรณ์ WiZ อย่างน้อย 2 เครื่องในห้องเพื่อให้คุณสมบัติ SpaceSense ทำงานได้



โหมดไฟที่มีสีนวลและโหมดไฟแบบเปลี่ยนสำหรับวันของคุณ

เลือกสีของไฟที่คุณชอบหรือเพียงแค่ใช้โหมดไฟแบบไดนามิกที่เราออกแบบมาสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น เตาผิงหรือมหาสมุทร จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจและยกระดับอารมณ์ของคุณ



แต่งเติมบรรยากาศที่ลงตัวด้วยไฟโทนแสงสีขาวนวลแบบหมุนได้

เลือกสรรจากตัวเลือกไฟโทนแสงสีขาวนวลที่ให้ความมีชีวิตชีวาไปจนถึงไฟโทนแสงสีเหลือง หรือเพียงแค่เลือกจากโหมดตั้งค่าล่วงหน้า เช่น โหมดจืดจางและผ่อนคลาย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ลงตัวมากที่สุดสำหรับกิจกรรมของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: Hue White
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 12,500
อายุการใช้งานสิ้น: 25,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

มุมของลำแสง: 110 °
ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): ≥80
การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 K
เวลาจอร์มอัปเดตถึงส่องสว่าง 60%: 2
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 81 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
ครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 69 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.103 kg
ระยะระหว่างชอก: 117 mm
ความสูงโดยรวม: 35 mm
Recessed Ceiling cutout: 0-13 cm x
0-13 cm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด: 140 mm
ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 900
สีของแสงไฟ: 2200-6500 (RGB)
มีหลอดไฟวัตต์: 11
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสอง
ชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum
of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi
(2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169078420
น้ำหนักสุทธิ: 0.1 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.15 kg
ความสูง: 15 cm
ความยาว: 4.7 cm
ความกว้าง: 14.4 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify