




HDMI Sync Box พร้อมไฟด้านหลังทีวี สำหรับทีวีขนาด 55"-65"

ยกระดับความบันเทิงด้วยการกระจายแสงและสีล้วนจากหน้าจอทีวีของคุณแบบเรียลไทม์ ไฟเส้น RGBIC แสดงได้หลากสีสลับพร้อมกันในเส้นเดียวด้วยความเร็วเสมือนจริงสำหรับการชมภาพยนตร์ เล่นเกม หรือฟังเพลง เพลิดเพลินกับการติดตั้งที่ง่ายตายและการจับคู่สีที่แม่นยำผ่าน HDMI ซิงค์กับอุปกรณ์ HDMI 2.0 เช่น อุปกรณ์สตรีมหรือคอนโซลเกม เชื่อมต่อ WiZ ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากเท่าที่คุณต้องการผ่าน Wi-Fi ที่ให้อะพเฟกต์ทั่วทั้งห้อง

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ต้องใช้อินพุท HDMI ภายนอก ไม่สามารถใช้ร่วมกับแอปสมาร์ททีวีได้
- รองรับ 4K ที่ 60Hz, HDR10+, Dolby Vision
- ไฟเส้น RGBIC แบบติดตั้ง 3 ด้านสำหรับทีวีขนาด 55"~65"



การติดตั้งที่สะดวกและการตั้งค่าที่แสนง่ายดาย

ตัดแถบไฟเส้นที่ด้านหลังทีวี เสียบสาย HDMI แล้วเชื่อมต่อ Sync Box เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ไม่ต้องใช้กล่องหรือสายไฟแขวนบนหน้าจอทีวีให้รำคาญตา และไม่ต้องมีการปรับเทียบสีให้ยุ่งยาก



การซิงค์สีแบบเรียลไทม์

Sync Box อ่านสัญญาณวิดีโอโดยตรงจากอินพุต HDMI วิเคราะห์หน้าจอทีวีทั้งหมดทันที และสร้างสีที่ตรงกันอย่างแม่นยำที่สุด




ใช้งานได้กับอุปกรณ์ HDMI 2.0 ทุกชนิด

เพียงเชื่อมต่อ Sync Box เข้ากับอุปกรณ์สื่อ HDMI เช่น อุปกรณ์สตรีม กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ และคอนโซลเกม รองรับ 4K ที่ 60Hz, HDR10+, Dolby Vision




ซิงค์กับไฟ WiZ ทั้งหมดของคุณ

เชื่อมต่อ Sync Box ของคุณเข้ากับไฟต่างๆของ WiZ ที่สามารถแสงสีแบบหลากหลายผ่าน Wi-Fi + Bluetooth สร้างการตั้งค่าระบบแสงแบบเต็มรูปแบบที่ตรงกับทีวีของคุณเพื่อประสบการณ์ฉาบแสงทั่วทั้งห้อง ไม่ว่าคุณจะใช้หลอดไฟ ไฟเส้น หรือโคมไฟก็ตาม



เติมสีสันให้กับเพลงของคุณ

Sync Box ตรวจจับเสียงผ่านไมโครโฟนในตัว ช่วยให้ไฟกะพริบตามจังหวะเพลง แม้ว่าทีวีของคุณจะปิดอยู่ก็ตาม ตั้งค่าสีและเอฟเฟกต์แบบไดนามิก สร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบให้กับเสียงดนตรีของคุณ



โหมดการซิงค์ที่ปรับแต่งได้ผ่านแอป WiZ

ปรับเอฟเฟกต์การซิงค์ได้อย่างง่ายดายด้วยแอป WiZ เลือกจากโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น โหมดภาพยนตร์หรือโหมดผ่อนคลาย หรือปรับแต่งความสว่างและสีให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งนี้ที่ห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นด้วยการชมซีรีส์เรื่องโปรดของคุณ



ข้อมูลจำเพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

สี: ดำ
วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
อายุการใช้งานสิ้น: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): N.A.
การปรับอุณหภูมิสี: 2700-6500 K
เวลาจอร์มอัปเดตถึงส่องสว่าง 60%: 2
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 7 lm/W

ไฟ STRING/ไฟเส้น LIGHTSTRIP

ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น ห้อง
ความบันเทิง

คุณลักษณะอื่นๆ

กระแสของหลอดไฟ: 100 mA

การใช้พลังงาน

กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.75
แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ: 0.408 kg
ความสูงโดยรวม: 3.5 mm
ความยาวโดยรวม: 2,600 mm
ความกว้างโดยรวม: 10 mm

บริการ

รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 120
สีของแสงไฟ: 2700-6500 (RGB)
มีหลอดไฟวัตต์: 17
รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสอง
ชั้น

ระบบที่รองรับ

สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
WiFi: Wireless G
ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum
of 60 months after introduction date
จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 9999
โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ WiFi
(2.4GHz)

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169078727
น้ำหนักสุทธิ: 0.39 kg
น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
ความสูง: 17.8 cm
ความยาว: 9.7 cm
ความกว้าง: 17.8 cm



© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify