PHILIPS

ไฟแบบส่องโดยอ้อม

ไฟเส้น Lightstrips

ไฟ Lightstrip LED

สีขาว

8720169287648



ทนทานและสดใส

แถบแรงดันไฟฟ้าต่ำที่ปลอดภัยและทนทานให้แสงที่สว่างและสบายตา

ง่ายต่อการใช้งาน
- ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

ความปลอดภัย
- วัสดุเป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ความทนทาน
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย
โคมไฟพัดลมเพดานแบบยืดหดได้ LED ของ Philips ผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีสกรูทนการตกกระแทก และการออกแบบที่แข็งแกร่ง รวมถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

วัสดุเป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับเด็ก เพื่อปกป้องความปลอดภัยและอนาคตของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง
เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง
- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 20,000

ความชื้นในการทำงาน
- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ไม่มี
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip
- ความสามารถในการขยาย: ได้

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 1170 mA

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.1975 kg
- ความสูงโดยรวม: 1.4 mm
- ความยาวโดยรวม: 5,000 mm
- ความกว้างโดยรวม: 8 mm

บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 600
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169287648
- น้ำหนักสุทธิ: 0.2 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.27 kg
- ความสูง: 11.5 cm
- ความยาว: 4.6 cm
- ความกว้าง: 15.5 cm

8720169287648

วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.197

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com