

PHILIPS

ไฟแบบส่องโดยอ้อม

ไฟเส้น Lightstrips

ไฟ Lightstrip LED

สีขาว

8720169287808



ทนทานและสดใส

แถบแรงดันไฟฟ้าต่ำที่ปลอดภัยและทนทานให้แสงที่สว่างและสบายตา

ง่ายต่อการใช้งาน

- ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

ความปลอดภัย

- วัสดุเป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

โคมไฟพดลเมตตามแบบยึดติดได้ LED ของ Philips ผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีสกรูหนีการตกกระแทก และการออกแบบที่แข็งแรง รวมถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

วัสดุเป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับเด็ก เพื่อปกป้องความปลอดภัยและอนาคตของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 20,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ไม่มี
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: 2

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ได้

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 1460 mA

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.055 kg
- ความสูงโดยรวม: 1.4 mm
- ความยาวโดยรวม: 5,000 mm
- ความกว้างโดยรวม: 8 mm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 840
- สีของแสงไฟ: 2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 24 V DC
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169287808
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 14.5 cm
- ความยาว: 1.5 cm
- ความกว้าง: 11.5 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.197

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com