

# PHILIPS

## โคมไฟเพดาน


ประโยชน์ใช้สอย

CL610

สีขาว

สามารถรีไฟได้ด้วยรีโมท RF

8720169289543



## ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน นานหลายปี

โคมไฟเพดาน Essential LED ของ Philips ทำให้ห้องของคุณสว่างขึ้นด้วยแสงที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่ทั่วไป เช่น ระเบียง ห้องครัว และห้องน้ำ

### ออกแบบมาเพื่อห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณ

- สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์

### ความปลอดภัย

- ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย

### คุณภาพเยี่ยม

- คริสตัลเหลี่ยมเพชรระดับพรีเมียมเพื่อเอฟเฟกต์แสงไฟระยิบระยับ

### การควบคุม

- รีโมทคอนโทรลช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของพัดลมเพดานและระบบไฟได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟหรือพัดลม เลือกความเร็วพัดลมได้สามระดับหมุนเวียนไปตามการตั้งค่าไฟ SceneSwitch ใช้คุณสมบัตินิไฟฉาย หรือตั้งเวลาในตัวจับเวลาหนึ่งในห้าตัว

# ไฮไลต์

**สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์**  
ห้องนั่งเล่นคือหัวใจของบ้านเพราะบ้านคือสถานที่ที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อผ่อนคลายและสังสรรค์กับผู้มาเยือน แสงสว่างสำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ง่ายดาย เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายตลอดทั้งวัน การจัดตำแหน่งของแหล่งแสงสว่างต่างๆ และการเล่นกับชั้นแสงช่วยให้ห้องดูกว้างขวางและแต่งเติมบรรยากาศของความอบอุ่นและน่าอยู่ได้

**ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย**  
ปกป้อง LED เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องเมื่อเดินทางและติดตั้ง

**คริสตัลเหลี่ยมเพชรระดับพรีเมียมเพื่อเอฟเฟกต์แสงไฟระยิบระยับ**  
คริสตัลเหลี่ยมเพชรช่วยเติมเสน่ห์แบบวินเทจให้กับพื้นที่ของคุณ

## มีรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของพัดลมเพดานและไฟได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟหรือพัดลม เลือกความเร็วพัดลมสามระดับ สลับไปตามการตั้งค่าไฟหรือตัวจับเวลาของ SceneSwitch

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

### การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 20 ปี
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

### ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

### มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 315 mA
- ประสิทธิภาพ: 106 lm/W

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- ความสูง: 7 cm

### บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 20,000 ชั่วโมง
- ขนาด: 385 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 3800
- สีของแสงไฟ: 4000/6500/2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: การหรี่แสง RF
  - ห้ามใช้กับตัวหรี่ไฟ
- LED: ได้
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169289543
- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.18 kg
- ความสูง: 45 cm
- ความยาว: 9 cm
- ความกว้าง: 44.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929004097107



วันที่ออก: 2024-09-17  
เวอร์ชัน: 0.89

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)