PHILIPS

โคมไฟเพดาน

ประโยชน์ใช้สอย

CL610

สีขาว

สามารถหรี่ไฟได้ด้วยรีโมท RF

8720169289543

ไฟ LED คุณภาพสูงที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานนานหลายปี

โคมไฟเพดาน Essential LED ของ Philips ทำให้ห้องของคุณสว่างขึ้นด้วยแสงที่นุ่มนวลและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่ทั่วไป เช่น ระเบียง ห้องครัว และห้องน้ำ

ออกแบบมาเพื่อห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณ

- สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์

ความปลอดภัย

- ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย

คุณภาพเยี่ยม

- คริสตัลเหลี่ยมเพชรระดับพรีเมี่ยมเพื่อเอฟเฟกต์แสงไฟระยิบระยับ

การควบคุม

- รีโมทคอนโทรลช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของพัดลมเพดานและระบบไฟได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟหรือพัดลม เลือกความเร็วพัดลมได้สามระดับ หมุนเวียนไปตามการตั้งค่าไฟ SceneSwitch ใช้คุณสมบัติไฟฉาย หรือตั้งเวลาในตัวจับเวลาหนึ่งในห้าตัว

ไฮไลท์

สมบูรณ์แบบสำหรับการผ่อนคลายและสังสรรค์
ห้องนั่งเล่นคือหัวใจของบ้านเพราะบ้านคือสถานที่ที่ครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อผ่อนคลายและสังสรรค์กับผู้มาเยือน แสงสว่างสำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ง่ายดาย เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายตลอดทั้งวัน การจัดตำแหน่งของแหล่งแสงสว่างต่างๆ และการเล่นกับชั้นแสงช่วยทำให้ห้องดูกว้างขวางและแต่งเติมบรรยากาศของความอบอุ่นและน่าอยู่ได้

ฝาครอบป้องกัน LED เพื่อเป็นฉนวนแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมที่สุดและรับประกันความปลอดภัย
ปกป้อง LED เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องเมื่อเดินทางและติดตั้ง

คริสตัลเหลี่ยมเพชรระดับพรีเมี่ยมเพื่อเอฟเฟกต์แสงไฟระยิบระยับ
คริสตัลเหลี่ยมเพชรช่วยเติมเสน่ห์แบบวินเทจให้กับพื้นที่ของคุณ

มีรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของพัดลมเพดานและไฟได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟหรือพัดลม เลือกความเร็วพัดลมสามระดับ สลับไปตามการตั้งค่าไฟหรือตัวจับเวลาของ SceneSwitch

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- หรี่แสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง
- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 20 ปี
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 20,000

ความชื้นในการทำงาน
- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700-4000-6500 K
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 106 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ประเภท: ไฟเพดาน
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 315 mA

การใช้พลังงาน
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- ความสูงโดยรวม: 70 mm

บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
- ขนาด: 385 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 3800
- สีของแสงไฟ: 4000/6500/2700
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส I - ต่อสายดิน

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169289543
- น้ำหนักสุทธิ: 0.6 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 1.18 kg
- ความสูง: 45 cm
- ความยาว: 9 cm
- ความกว้าง: 44.5 cm

8720169289543

วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.110

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com