

PHILIPS

5 ม. พร้อมชุดสายไฟ
24W RGB

หลอดไฟแบบเส้น

RGB

สีขาว

รีโมทคอนโทรล; สี RGB

8720169351479



สีแสงสดใสที่ให้แสง สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น

ไฟเส้น RGB สีแสงเต็มรูปแบบด้วยความยาว 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร ช่วยสร้างบรรยากาศและความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับทุกจุดในบ้านของคุณ รีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกันช่วยให้คุณหรี่แสง เปลี่ยนสีและฉาก และเปิดและปิดแถบไฟได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เอฟเฟกต์แสงเปลี่ยนสีแบบไดนามิกช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ อบอุ่น สนุกสนาน หรือโรแมนติก แสงที่สว่างเหลือเชื่อและสม่ำเสมอตลอดปลายด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง โดยไม่มีเงาหรือจุดมืด

ติดตั้งง่าย

- ตัดตามขนาด

ใช้งานง่ายและปลอดภัย

- การเคลือบแบบพิเศษทำให้สัมผัสไฟเส้นได้อย่างปลอดภัย

โหมดไฟ

- สีแสงสดใสและให้แสงสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น

มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูงสุด

- กาว 3M สำหรับงานหนักบนแถบบางเฉียบ

ใช้งานได้ทันที

- เชื่อมต่อและใช้งานได้เลย: การติดตั้งง่าย

ไฮไลท์

ตัดตามขนาด

ตัดไฟเส้นให้พอดีกับพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดาย รอยตัดบนไฟเส้นช่วยระบุตำแหน่งในการตัด

สัมผัสได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

การเคลือบแบบพิเศษช่วยเพิ่มการป้องกันชั้นส่วนไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งป้องกันฝุ่นและความชื้นอีกด้วย

สีสันสดใสอย่างเหลือเชื่อ

สร้างบรรยากาศด้วยไฟเส้นแบบยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงความสว่างและสีได้อย่างละเอียดอ่อนหรือนำตื่นตาตื่นใจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น อบอุ่น สนุกสนาน หรือโรแมนติก โหมดไฟแบบไดนามิกช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับตกแต่งทุกพื้นที่ให้สวยงาม

ไฟเส้นติดแนบแน่นในทุกที่

ติดไฟเส้นได้ทุกที่ที่คุณต้องการด้วยแถบกาวคุณภาพสูง

เชื่อมต่อและใช้งานได้เลย: การติดตั้งง่าย

ไฟเส้นแบบเชื่อมต่อและใช้งานได้เลยของเราติดตั้งง่าย คุณจึงเริ่มเพลิดเพลินกับแสงไฟได้ในทันที ทุกสิ่งที่คุณต้องใช้มีมาให้แล้วในกล่อง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

ความชื้นในการทำงาน

- Disposal of the product: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในห้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): -
- เวลาออร์มัลพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, โยมออฟฟิศ, ทางเดิน
- สวิตช์: ร่วมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: รีโมทคอนโทรล, สี RGB

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 185 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.123 kg
- ความสูง: 0.2 cm
- ความยาว: 500 cm
- ความกว้าง: 1 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 515
- สีของแสงไฟ: RGB
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169351479
- น้ำหนักสุทธิ: 0.12 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.22 kg
- ความสูง: 21.3 cm
- ความยาว: 4.7 cm
- ความกว้าง: 14.2 cm



วันที่ออก: 2025-05-01
เวอร์ชัน: 0.91

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com