

# PHILIPS

ไฟแบบฝัง

ไฟแบบฝัง

4000K

สีขาว

8720169360532



## ไฟ LED คุณภาพสูงที่ ออกแบบมาอย่างดี ทนทาน ให้อายุการใช้งานนานหลาย ปี

โคมไฟ LED ของฟิลิปส์ให้แสงที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาของคุณ

### โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- การประหยัดไฟ

### ง่ายต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ ออกแบบมาให้ติดตั้งได้โดยดูไม่เกะกะสายตาและเข้ากับห้อง
- ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- สีสันสว่างและโพกัส

### คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

# ไฮไลต์

## การประหยัดไฟ



โคมประหยัดไฟของ Philips อนุรักษ์พลังงานเมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าและยังช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

## เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำรูปทรงเพริยาวบาง ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย

โคมไฟพัดลมเพดานแบบยึดหัดได้ LED ของ Philips ผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และมีสกรูหมุนการตกกระแทก และการออกแบบที่แข็งแรง รวมถึงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

## ลำแสงสว่างและโฟกัส

โฟกัสแสงไปที่วัตถุ โต๊ะอาหาร หรือการตกแต่งภายในอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจไปที่การตกแต่งสไตล์เฉพาะ

## สบายตา

แสงที่ต่อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้าเนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

## อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

## ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 24 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 4000 K
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 105 lm/W

### อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, สำนักงาน, ห้องโถง
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 67 mA

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- การใช้พลังงาน: 9

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.082 kg
- ระยะระหว่างซอก: 50 mm
- ความสูงโดยรวม: 40 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0-9.0 cm x 8.0-9.0 cm

### บริการ

- รับประกัน: 1 ปี

### ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 105 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 950
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169360532
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.11 kg
- ความสูง: 10.6 cm
- ความยาว: 10.6 cm
- ความกว้าง: 5.9 cm



วันที่ออก: 2025-09-03  
เวอร์ชัน: 0.73

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)