

PHILIPS

ไฟเส้น Lightstrip 5 ม.
RGB


หลอดไฟแบบเส้น

3500-6300 (RGB)K

สีขาว

หรือไฟได้; หลากสี; รีโมทคอนโทรล; สี
แบบ RGB; แสงสีขาวที่ปรับโทนแสงได้

8720169361669



สร้างบรรยากาศแบบที่คุณ ต้องการได้ เพียงปลายนิ้ว สัมผัส

ไฟเส้นแบบ RGB+สีขาวแบบปรับได้ของ Philips มอบประสบการณ์การใช้งาน
ที่ยืดเยื้อ พร้อมคุณสมบัติสุดล้ำสำหรับการปรับแต่งแสงแบบไดนามิกที่ใช้งาน
ง่าย

ติดตั้งง่าย

- ตัดตามขนาด

ง่ายต่อการใช้งาน

- จัดจำโหมดที่คุณชื่นชอบเพื่อให้เลือกได้ง่ายขึ้น

การควบคุม

- ควบคุมแสงหลายรูปแบบได้ในคลิกเดียว

ไฮไลต์

ตัดตามขนาด

ตัดไฟเส้นให้พอดีกับพื้นที่ของคุณได้อย่าง
ง่ายดาย รอยตัดบนไฟเส้นช่วยระบุตำแหน่งใน
การตัด

จดจำโหมดที่คุณชื่นชอบเพื่อให้เลือกได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณชอบโทนแสงอุ่นสำหรับค่าคืนอัน
แสนสบาย หรือไฟโทนแสงสีขาวเจิดจ้าเพื่อ
ความมีสมาธิ ระบบจะจดจำตัวเลือกที่คุณชื่นชอบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกใช้

ควบคุมแสงหลายรูปแบบได้ในคลิกเดียว

รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถ
ควบคุมไฟเพดานและไฟติดผนังหลายดวงได้
โดยไม่ต้องเดินไปทั่วห้อง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- หรีแสงได้: ได้

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 7,500
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
(ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตาม
กฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์
ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัด
ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ได้

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้
แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3500-6300 K
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 62 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องรับ
ประทานอาหาร, ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น, ห้อง
ความบันเทิง
- สไลด์: โมเดิร์น
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort
- คุณสมบัติพิเศษ: หรีแสงได้, อุณหภูมิหลากหลาย,
รีโมทคอนโทรล, สี RGB, แสงสีขาวที่ปรับ
โทนแสงได้

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.3 kg
- ความสูงโดยรวม: 3 mm
- ความยาวโดยรวม: 5,000 mm
- ความกว้างโดยรวม: 12 mm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 200
- สีของแสงไฟ: 3500-6300 (RGB)
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169361669
- น้ำหนักสุทธิ: 0.3 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.47 kg
- ความสูง: 22.8 cm
- ความยาว: 4.8 cm
- ความกว้าง: 19.3 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.107

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลโดยรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com