

PHILIPS

โคมไฟติดผนัง Lois
20 วัตต์

โคมไฟนอกสถานที่

3000K

สีดำ

กันน้ำ



8720169365063



ไฟที่ทรงพลังพร้อมคุณภาพที่ ใช้งานได้ยาวนาน

ฟลักซ์ไลท์กลางแจ้ง Philips Lois ให้แสงสว่างที่ทรงพลังพร้อมการออกแบบที่
ทนทานเพื่อให้แสงสว่างที่ยาวนานให้กับสวนของคุณ

ใช้งานง่าย

- การใช้งานที่ครบครัน

โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง

คุณภาพเยี่ยม

- อลูมิเนียมคุณภาพสูงและกระจกจริง

ออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร

- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65

แสงสว่างคุณภาพสูง

- กำลังส่องสว่างสูง

ไฮไลต์

การใช้งานที่ครบครัน

ระบบไฟส่องสว่างกลางแจ้งที่เหมาะสมสำหรับสวน
ชานบ้าน ทางเดิน หรือระเบียง ไฟติดผนัง เสา
ฐาน และเพดานของ Philips จะสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่นเมื่อ
พระอาทิตย์ตกดิน อีกทั้งยังให้ความมั่นใจว่า
สามารถมองเห็นได้อย่างปลอดภัยในยามค่ำคืน

อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง



ไฟ LED ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง มีอายุการ
ใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง คุณไม่ต้อง
กังวลเรื่องการบำรุงรักษาเป็นเวลาหลายปี ใน
ขณะที่หลอดไฟเปลี่ยนไปกับไฟส่องสว่างในส่วนที่
สมบูรณ์แบบในทุกค่ำคืน

อลูมิเนียมคุณภาพสูงและกระจกจริง



โคมไฟจาก Philips นี้ผลิตขึ้นสำหรับพื้นที่
กลางแจ้งโดยเฉพาะ มีความทนทานและสร้าง
มาให้คงทน จึงส่องสว่างสวนของคุณได้ในทุก
ค่ำคืน ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อคุณภาพสูงและ
กระจกจริง

กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65

ระดับ IP มีตัวเลขสองหลัก ซึ่งหมายถึงการ
ป้องกันของแข็ง เช่น ฝุ่น หรือของเหลว เช่น
ฝน IP65 หมายความว่าผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
เหล่านี้มีการป้องกันน้ำกระเซ็นจากทุกทิศทาง
และเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

กำลังส่องสว่างสูง

ส่องสว่างบ้านของคุณด้วยแสงคุณภาพสูง

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: โลหะ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
(ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตาม
กฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์
ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัด
ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- ป้องกันสนิมและฝุ่น: ได้
- ลำแสงกระจายแสงได้สองทิศทาง: ไม่มี
- เซนเซอร์ที่ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน:
ไม่มี
- ทนต่อทุกสภาพอากาศ: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว: ไม่มี
- พลังงานแสงอาทิตย์: ไม่มี
- Centerpiece: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้
แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: สวน, Patio
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟติดผนัง
- สบายตา: ไม่มี
- คุณสมบัติพิเศษ: กันน้ำ

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 20

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.215 kg
- ความสูงโดยรวม: 110 mm
- ความยาวโดยรวม: 130 mm
- ความกว้างโดยรวม: 20 mm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 2050
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- แหล่งกำเนิดแสงที่มีหลอดไฟคลาส Energy: F
- รหัส IP: IP65 | ป้องกันฝุ่นและน้ำแรงดันสูง
- ระดับการป้องกัน: คลาส I - ต่อสายดิน
- แหล่งกำเนิดแสงชนิดเปลี่ยนได้: ไม่มี
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169365063
- น้ำหนักสุทธิ: 0.21 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.23 kg
- ความสูง: 13.7 cm
- ความยาว: 3.7 cm
- ความกว้าง: 11.2 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.194

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com