PHILIPS

โคมไฟติดผนัง Lois 50 วัตต์

โคมไฟนอกสถานที่

3000K

สีดำ

กันน้ำ

8720169365148

ไฟที่ทรงพลังพร้อมคุณภาพที่ใช้งานได้ยาวนาน

ฟลัดไลท์กลางแจ้ง Philips Lois ให้แสงสว่างที่ทรงพลังพร้อมการออกแบบที่ทนทานเพื่อให้แสงสว่างที่ยาวนานให้กับสวนของคุณ

ใช้งานง่าย
- การใช้งานที่ครบครัน

โซลูชั่นแสงสว่างที่ยั่งยืน
- อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง

คุณภาพเยี่ยม
- อลูมิเนียมคุณภาพสูงและกระจกจริง

ออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร
- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65

แสงสว่างคุณภาพสูง
- กำลังส่องสว่างสูง

ไฮไลท์

การใช้งานที่ครบครัน
ระบบไฟส่องสว่างกลางแจ้งที่เหมาะสำหรับสวน ชานบ้าน ทางเดิน หรือระเบียง ไฟติดผนัง เสาฐาน และเพดานของ Philips จะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน อีกทั้งยังให้ความมั่นใจว่าสามารถมองเห็นได้อย่างปลอดภัยในยามค่ำคืน

อายุการใช้งานยาวนานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฟ LED ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการบำรุงรักษาเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับไฟส่องสว่างในสวนที่สมบูรณ์แบบในทุกค่ำคืน

อลูมิเนียมคุณภาพสูงและกระจกจริง

โคมไฟจาก Philips นี้ผลิตขึ้นสำหรับพื้นที่กลางแจ้งโดยเฉพาะ มีความทนทานและสร้างมาให้คงทน จึงส่องสว่างสวนของคุณได้ในทุกค่ำคืน ผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อคุณภาพสูงและกระจกจริง

กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP65
ระดับ IP มีตัวเลขสองหลัก ซึ่งหมายถึงการป้องกันของแข็ง เช่น ฝุ่น หรือของเหลว เช่น ฝน IP65 หมายความว่าผลิตภัณฑ์แสงสว่างเหล่านี้มีการป้องกันน้ำกระเซ็นจากทุกทิศทางและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

กำลังส่องสว่างสูง
ส่องสว่างบ้านของคุณด้วยแสงคุณภาพสูง

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง
- สี: ดำ
- วัสดุ: โลหะ

ความทนทาน
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน
- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย
- ป้องกันสนิมและฝุ่น: ได้
- ลำแสงกระจายแสงได้สองทิศทาง: ไม่มี
- เซนเซอร์ที่ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน: ไม่มี
- ทนต่อทุกสภาพอากาศ: ได้
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว: ไม่มี
- พลังงานแสงอาทิตย์: ไม่มี
- Centerpiece: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: สวน, Patio
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟติดผนัง
- สบายตา: ไม่มี
- คุณสมบัติพิเศษ: กันน้ำ

การใช้พลังงาน
- การใช้พลังงาน: 50

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.508 kg
- ความสูงโดยรวม: 170 mm
- ความยาวโดยรวม: 200 mm
- ความกว้างโดยรวม: 30 mm

บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 5400
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- แห่งกำเนิดแสงที่มีหลอดไฟคลาส Energy: F
- รหัส IP: IP65 | ป้องกันฝุ่นและน้ำแรงดันสูง
- ระดับการป้องกัน: คลาส I - ต่อสายดิน
- แหล่งกำเนิดแสงชนิดเปลี่ยนได้: ไม่มี
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169365148
- น้ำหนักสุทธิ: 0.52 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.56 kg
- ความสูง: 20.4 cm
- ความยาว: 3.7 cm
- ความกว้าง: 16.2 cm

วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.221

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com