

PHILIPS

อุปกรณ์เสริมคอมไฟ
ติดตาม 10x

อุปกรณ์เสริม

ขั้วต่อ

สีดำ

8720169393752



วางระบบแสงสว่างที่ทั้งบาง และยืดหยุ่น

ระบบแสงสว่างที่ให้ความสบายตาพร้อมการออกแบบที่บางเฉียบ

แสงสว่างคุณภาพสูง

- EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

คำตอบที่ลงตัวสำหรับการตกแต่งภายในของคุณ

- รูปทรงที่แสดงออกถึงความสง่างาม
- การออกแบบที่เพรียวบางเป็นพิเศษ

ไฮไลท์

EyeComfort – ไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ



แสงที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้ปวดตาได้ เนื่องจากพวกเราหลายคนใช้เวลาอยู่ในบ้าน การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งกว่าที่เคย ผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่ไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort โคมไฟ LED ของ Philips นี้ไม่เพียงแต่ให้แสงที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดอายุการใช้งาน โดยให้

คุณภาพแสง ปริมาณแสง และสีที่สม่ำเสมอ นานกว่าทศวรรษ

รูปทรงที่แสดงออกถึงความสง่างาม

การออกแบบที่สะอาดตาและทันสมัยช่วยเพิ่มความสง่างามและความลึกซึ้งให้กับห้องของคุณ

การออกแบบที่เพรียวบางเป็นพิเศษ

การออกแบบที่เพรียวบางเหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานต่ำ โดยสามารถแนบสนิทไปกับพื้นผิว

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: โลหะ

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- การติดตั้ง click!FIX: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ไม่มี
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- เวลาอวอร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: 2

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องรับประทานอาหาร, สำนักงาน, ห้องนั่งเล่น
- สวิตช์: โหมดรีโมท
- ประเภท: อุปกรณ์เสริม

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 4000 mA

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.007 kg
- ความสูงโดยรวม: 40 mm
- ความยาวโดยรวม: 40 mm
- ความกว้างโดยรวม: 20 mm

บริการ

- รับประกัน: 3 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC 48
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- แหล่งกำเนิดแสงที่มีหลอดไฟคลาส Energy: ไม่พร้อมใช้งาน
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส III - ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเพื่อความปลอดภัย

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169393752
- น้ำหนักสุทธิ: 0.01 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.02 kg
- ความสูง: 4.2 cm
- ความยาว: 6.7 cm
- ความกว้าง: 6.7 cm



วันที่ออก: 2025-08-30
เวอร์ชัน: 0.246

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com