

PHILIPS

โคมไฟติดลอย Meson

ไฟแบบฝัง

3000K

สีขาว

8721103042378



ออกแบบมาเพื่อบ้านในฝัน ของคุณ

ด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงสุด ไฟดาวน์ไลท์ LED Performance ของ Philips จึงเป็นโคมไฟที่สมบูรณ์แบบที่นำคุณภาพและความสว่างมาสู่ทุกพื้นที่ในบ้าน ไฟที่สบายตาและอ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

คุณภาพเยี่ยม

- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

กระจายแสงสว่างสดใสอย่างสม่ำเสมอ

เลือกแสงที่กระจายความสว่างอย่างสม่ำเสมอ ลักษณะนี้จะให้แสงสว่างทั่วทั้งพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ห้องของคุณสว่างสดใส

สบายตา

แสงที่ต้อคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอ ยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

อายุการใช้งานยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของ Philips ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 25,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: Hue White
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 12,500
- อายุการใช้งานสิ้น: 25,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 90 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- เวลาออร์มอพจนถึงส่องสว่าง 60%: 2
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 65 lm/W

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องรับประทานอาหาร, สำนักงาน, ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น
- สวิตช์: รวมสมัย
- ประเภท: ไฟแบบฝัง
- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 45 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- การใช้พลังงาน: 5.5

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0.039 kg
- ระยะระหว่างซอก: 50 mm
- ความสูงโดยรวม: 40 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.5 cm x 7.5 cm

บริการ

- รับประกัน: 3 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ขนาด: 90 mm
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 360
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่
- รหัส IP: IP20 | ป้องกันนิ้วมือ
- ระดับการป้องกัน: คลาส II - หุ้มฉนวนสองชั้น
- จำนวนแหล่งกำเนิดแสง: 1

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8721103042118
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- ความสูง: 9.1 cm
- ความยาว: 4.8 cm
- ความกว้าง: 9.1 cm



วันที่ออก: 2025-09-03
เวอร์ชัน: 0.218

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com