

PHILIPS

ไฟ Lightstrip ไฟ
Lightstrip 50 ม.

หลอดไฟแบบเส้น

3000K

โปร่งใส

8721103059819



สว่างสดใสและใช้งานได้ยาวนาน

แสงสว่างสดใสและสม่ำเสมอ

คุณภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่า

- สว่างสดใสเสมอ เหมือนวันแรกที่เปิดใช้

เอฟเฟกต์แสง

- เอฟเฟกต์แสงสบายตา
- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ความทนทาน

- อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

ไฮไลท์

สว่างสดใสเสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการผลิตและทดสอบให้รักษาความสว่างเดิมไว้ 70% แม้จะหมดอายุการใช้งานแล้วก็ตาม

เอฟเฟกต์แสงสบายตา

สร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และสบายใจ

กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ส่องสว่างทั่วทั้งห้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

อายุการใช้งานยาวนานถึง 15,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยี LED ของฟิลิปส์ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 15,000 ชั่วโมง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: โปรงใส
- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000

ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- สวิตช์เปิด/ปิดบนสายไฟ: ไม่มี
- มีอะแดปเตอร์ไฟฟ้า: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 5 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มัลพจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

ไฟ String/ไฟเส้น Lightstrip

- ความสามารถในการขยาย: ไม่มี

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนั่งเล่น
- สไลด์: ร่วมสมัย
- ประเภท: หลอดไฟแบบเส้น
- สบายตา: ไม่มี

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 1500 mA

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.9

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 3.8 kg
- ความสูง: 0.58 cm
- ความยาว: 5,000 cm
- ความกว้าง: 1.45 cm

บริการ

- รับประกัน: 3 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 530
- สีของแสงไฟ: 3000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหุ้มแสง: ไม่
- รหัส IP: IP20/IP65 สำหรับตัวสายเท่านั้น
- ระดับการป้องกัน: คลาส II

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- น้ำหนักสุทธิ: 0 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0 g
- ความสูง: 0
- ความยาว: 0
- ความกว้าง: 0



วันที่ออก: 2025-06-04
เวอร์ชัน: 0.96

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลโดยรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com