

# PHILIPS

หลอดไฟ A60S E27  
76 วัตต์ x4

LED

3000K

910 ลูเมน

25,000 ชม

8721103107046



## หลอดไฟ LED ทนสมั้ยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ที่ล้ำสมัยมาพร้อมโซลูชันไฟทั่วไปสำหรับการทำกิจกรรมในร่ม  
ในแต่ละวัน คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีและลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟ  
โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างของคุณ

### เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื้อถือได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- ไร้สารปรอท

### LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบมาเพื่อความสบายตาของคุณ

# ไฮไลท์

## ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

## ไร้สารปรอท



ด้วยหลอดที่ไร้สารปรอททำให้สามารถทิ้งขยะแบบไม่อันตรายได้ คุณลักษณะนี้จึงเป็นวิธีที่เรียบง่ายต่อการทำให้พื้นที่ในปัจจุบันของคุณมีความยั่งยืนมากขึ้น

## ออกแบบมาเพื่อความสบายตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่แรงเกินไปอาจทำให้ดวงตาทำงานหนัก หากแสงจ้าเกินไป แสงจะสะท้อน หากแสงอ่อนเกินไป แสงจะกะพริบ ตอนนี้ คุณสามารถส่องสว่างโลกของคุณอย่างอ่อนโยน ด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อถนอมสายตา และสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบให้กับบ้านของคุณ

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อ: E27
- ผิวหลอดไฟ: Frosted
- รัศมีแสงได้: ไม่มี
- Bulb Material: Plastic

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11 cm
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 25,000

## ความชื้นในการทำงาน

- การทิ้งผลิตภัณฑ์: เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตามผลิตภัณฑ์กำหนด) ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 910 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 113 lm/W

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้
- LED Innovations: EyeComfort

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8721103107046
- EOC: 872110310704600
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 8W E27 3000K 230V 4CT/3 9 TH

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 76 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความยาว: 11 cm

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8721103107046
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.09 kg
- ความสูง: 11.9 cm
- ความยาว: 6.2 cm
- ความกว้าง: 24.9 cm



วันที่ออก: 2025-08-20  
เวอร์ชัน: 0.86

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)