

PHILIPS

คอมแพคต์ฟลูออเรสเซนต์
แบบท่อบัลลาสต์ภายนอก

PL-C

26 วัตต์

4 ขา

โทนแสงสีเหลือง

927907383001



อายุการใช้งานยาวนานและ ไฟสว่างสดใส

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลอด PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าหลอด PLC แบบเดิม แต่ยังให้อายุการใช้งานยาวนานถึง 10000 ชั่วโมง จึงไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

ทางเลือกที่คงทน

- ประหยัดพลังงาน

ให้แสงสว่างมากกว่า

- เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอดไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิม

ไฮไลท์

ประหยัดพลังงาน ไส้กั้วาน

เทคโนโลยี Bridge ของ Philips ช่วยให้หลอด
ไฟ PLC มีกำลังส่องสว่างมากกว่าเดิมโคมไฟดา

วณโไฟท์และตัวติดตั้งแสงไฟ ทำให้บ้านของคุณ
สว่างยิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- ช่อง: 4 Pin
- หรีแสงได้: ได้

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 10,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 82
- หมดหมุสีของแสงไฟ: โทนแสงสีเหลือง
- อุณหภูมิสีสัมพัทธ์: 3000
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,800 lm
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ)
(Nom): 67 lm/W

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน: 26.0

ข้อมูลทางเทคนิค

- กำลังส่องสว่าง: 1,800 lm
- รูปทรง: Tube
- หรีแสงได้: ใช่
- ฐานฝาครอบ: G24q-3

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8711500623355
- น้ำหนักสุทธิ: 60.4 g
- น้ำหนักสุทธิ: 69.11 g
- ความสูง: 3.5 cm
- ความยาว: 16.8 cm
- ความกว้าง: 3.5 cm



วันที่ออก: 2025-09-17
เวอร์ชัน: 0.670

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือ
รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่
ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่
นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify
Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com